

# PHILIPS

Foco encastrável

MARCASITE

branco

LED



59521/31/P3



## Iluminação essencial para uma casa brilhante

A downlight LED Philips Marcasite é uma obra-prima elegante para tetos baixos, conferindo elegância numa luz suave e perfeita para acentuar o ambiente de locais estratégicos em casa. Leve a abordagem minimalista a um novo nível com uma luz maravilhosa.

### Fácil de utilizar

- Design que permite ganhar espaço

### Economizadora

- Acende-se de forma instantânea, sem cintilação
- LED incorporado como parte do sistema
- Poupa 80% da energia

# Destques

## Design que permitir ganhar espaço Acende-se de forma instantânea, sem cintilação

Acende-se de forma instantânea, sem cintilação, dispõe de um balastro eletrônico

## Fonte de luz LED integrada



Uma fonte de luz em que pode confiar. Com a fonte de luz LED integrada, não precisa de se preocupar com a manutenção ou substituição das lâmpadas, enquanto cria um ambiente de iluminação perfeito em sua casa.

## Poupa 80% da energia



Até 80% de poupança de energia, em comparação com fontes de luz incandescentes.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: metal/plástico

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controle remoto incluído: Não
- Peça de centro: Sim

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 °
- Índice de restituição cromática (IRC): 80

## Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto, Sala de estar e quarto
- Estilo: Funcional
- EyeComfort: Sim

## Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética: A+

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 10 cm
- Largura da cavidade: 10 cm
- Altura: 2,9 cm
- Comprimento: 11 cm
- Peso líquido: 0,357 kg
- Distância de encastramento: 5,3 cm
- Largura: 11 cm

## Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

### Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 63 W
- Diâmetro: 110 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 860
- Tecnologia da lâmpada: LED, 240 V
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Número de lâmpadas: 1

- Potência da lâmpada incluída: 9
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 9 W
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696163733
- Peso líquido: 0,357 kg
- Peso bruto: 0,438 kg
- Altura: 117,000 mm
- Comprimento: 41,000 mm
- Largura: 115,000 mm
- Número de material (12NC): 915005508201



Data de publicação:  
2020-10-19  
Versão: 0.497

© 2020 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)