

PHILIPS

โคมไฟส่องเฉพาะจุด
แบบฝัง

59522 MARCASITE 125 12W 30K
WH

สีขาว

LED

59522/31/H1



ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างทั่วไป เพื่อบ้านที่สดใส

ดาวไลท์ LED ของ Philips Marcasite เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมที่มีขนาดบางใช้สำหรับเพดานที่ไม่สูง ให้แสงนุ่มนวลที่สว่างและเหมาะสำหรับการส่องเน้นบรรยากาศในพื้นที่สำคัญในบ้าน เพิ่มความรู้สึกแบบมินิมอลลิสต์ไปสู่ระดับใหม่ด้วยแสงที่สวยงาม

ใช้งานง่าย

- ออกแบบเพื่อประหยัดพื้นที่

การประหยัดไฟ

- ประหยัดไฟ 80%

ไฮไลท์

ออกแบบเพื่อประหยัดพื้นที่
ประหยัดไฟ 80%

ประหยัดไฟ 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้
รุ่นมาตรฐาน



รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: ขาว
- วัสดุ: พลาสติก

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- Centerpiece: ได้

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 110 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ประโยชน์ใช้สอย
- สไตล์: ประโยชน์ใช้สอย
- ประเภท: ดาวไลท์
- สบายตา: ได้

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาวที่ตัดออก: 12.5 cm
- ความกว้างที่ตัดออก: 12.5 cm
- ความสูง: 2.9 cm
- ความยาว: 13.5 cm
- น้ำหนักสุทธิ: 0.115 kg
- ระยะระหว่างซอก: 5 cm
- ความกว้าง: 13.5 cm

บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 135 mm
- ที่ยึดหลอดไฟลูเมนเอาต์พุตรวม: 900
- เทคโนโลยีหลอดไฟ: LED, 240 V
- สีของแสงไฟ: 3000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่มี
- LED: ได้
- LED ติดตั้งในตัว: ได้
- จำนวนหลอดไฟ: 60
- มีหลอดไฟวัตต์: 12
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนที่มีวัตต์สูงสุด: 0.2 W
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส II

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: ขาว
- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ประโยชน์ใช้สอย
- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 6947830432684
- รับประกัน: 1 ปี
- มุมของลำแสง: 110 °
- น้ำหนักสุทธิ: 0.357 kg
- ความยาวที่ตัดออก: 12.5 cm
- วัสดุ: พลาสติก
- สไตล์: ประโยชน์ใช้สอย
- น้ำหนักสุทธิ: 0.438 kg
- ความกว้างที่ตัดออก: 12.5 cm
- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- ประเภท: ดาวน์ไลท์
- ความสูง: 142.000 mm
- ความสูง: 2.9 cm
- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- สบายตา: ได้
- ความยาว: 35.000 mm
- ความกว้าง: 139.000 mm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 915005379701
- ความยาว: 13.5 cm
- น้ำหนักสุทธิ: 0.115 kg
- ระยะระหว่างซอก: 5 cm
- ความกว้าง: 13.5 cm
- ขนาด: 135 mm
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ที่ยึดหลอดไฟลูเมนเอาต์พุตรวม: 900
- เทคโนโลยีหลอดไฟ: LED, 240 V
- สีของแสงไฟ: 3000
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่มี
- LED: ได้
- LED ติดตั้งในตัว: ได้
- จำนวนหลอดไฟ: 60
- มีหลอดไฟวัตต์: 12
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนที่มีวัตต์สูงสุด: 0.2 W
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส II
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- Centerpiece: ได้



วันที่ออก: 2022-06-15
เวอร์ชัน: 0.475

© 2022 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com