


# PHILIPS

Foco empotrable

MARCASITE

blanco

LED



59523/31/P1



## Iluminación esencial para el hogar

el downlight LED de Philips Marcasite es una estilizada obra maestra para techos de baja altura que aporta la elegancia de una luz tenue, acentuando perfectamente el ambiente en los lugares estratégicos de la casa. Confiere una sensación minimalista a una iluminación de nivel superior.

### Fácil de usar

- Diseño pensado para ahorrar espacio

### Bajo consumo

- Encendido instantáneo y sin parpadeos
- LED integrado, como parte del sistema
- Bajo consumo del 80 %

# Destacados

## Diseño pensado para ahorrar espacio Encendido instantáneo y sin parpadeos

Encendido instantáneo, sin parpadeos,  
con un balasto electrónico

## Fuente de luz LED integrada



Una fuente de luz de confianza. Al contar con una fuente de luz LED integrada, ya no tendrás que preocuparte del mantenimiento ni de la sustitución de la bombilla mientras disfrutas de un ambiente de iluminación perfecto en tu hogar.

## Bajo consumo del 80 %



Ahorro de energía de hasta un 80 % en comparación con las fuentes de luz incandescente estándar.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: metal/plástico

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de spot ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Pieza central: Sí

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

## Varios

- Diseñada especialmente para:  
Funcional
- Estilo: Funcional
- Tipo: Foco empotrable
- Comodidad para la vista: Sí

## Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética: A+

## Dimensiones y peso del producto

- Longitud reducida: 15 cm
- Anchura reducida: 15 cm
- Altura: 2,7 cm
- Longitud: 16 cm
- Peso neto: 0,357 kg
- Distancia empotrada: 5,5 cm
- Anchura: 16 cm

## Servicio

- Garantía: 5 años

### Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 92 W
- Diámetro: 160 mm
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1370
- Tecnología de la bombilla: LED, 240 V
- Color de la luz: 3000
- Red eléctrica: 220-240
- Lámpara regulable: No
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Número de bombillas: 1
- Potencia de la bombilla incluida: 14

- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 14 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696163740
- Peso neto: 0,357 kg
- Peso bruto: 0,438 kg
- Altura: 167,000 mm
- Longitud: 38,000 mm
- Anchura: 165,000 mm
- Número de material (12NC): 915005508301



Fecha de emisión:  
2020-08-03  
Versión: 0.530

© 2020 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)