


# PHILIPS

Spot da incasso

MARCASITE

white

LED



59523/31/P1



## Luce essenziale per una casa luminosa

Il faretto LED Marcasite Philips è un sottile capolavoro per i soffitti bassi, offrendo un'elegante luce soffusa e accentua l'atmosfera in punti strategici della casa. Dona un tocco minimal con una luce meravigliosa.

### Facilità d'uso

- Design salva-spazio

### Risparmio energetico

- Avvio istantaneo, senza sfarfallio
- LED integrato come parte del sistema
- 80% risparmio energetico

# In evidenza

## Design salva-spazio

### Avvio istantaneo, senza sfarfallio

Avvio istantaneo e senza sfarfallio con regolatore elettronico

## Sorgente di luce a LED integrata



## 80% risparmio energetico



Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle sorgenti di luce ad incandescenza standard.

Una sorgente di luce affidabile. Con una sorgente di luce a LED integrato, non dovrai più preoccuparti della manutenzione o della sostituzione della lampadina creando allo stesso tempo la giusta atmosfera in casa.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: white
- Materiale: Metallo/Plastica

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No
- Elemento centrale: Sì

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

## Varie

- Appositamente progettata per: Funzionale
- Style: Funzionale
- Tipo: Spot da incasso
- EyeComfort: Sì

## Consumo energetico

- Etichetta di efficienza energetica: A+

## Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza incasso: 15 cm
- Larghezza incasso: 15 cm
- Altezza: 2,7 cm
- Lunghezza: 16 cm
- Peso netto: 0,357 kg
- Distanza incasso: 5,5 cm
- Larghezza: 16 cm

## Service

- Garanzia: 5 anni

### Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 92 W
- Diametro: 160 mm
- Totale lumen emessi dall'apparecchio: 1370
- Tecnologia lampadina: LED, 240 V
- Colore della luce: 3000
- Tensione di rete: 220-240
- Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: No
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Numero di lampadine: 1

- Watt lampadina inclusa: 14
- Watt massimi lampadina sostitutiva 2: 14 W
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696163740
- Peso netto: 0,357 kg
- Peso lordo: 0,438 kg
- Altezza: 167,000 mm
- Lunghezza: 38,000 mm
- Larghezza: 165,000 mm
- Numero del materiale (12NC): 915005508301



Data di rilascio:  
2020-08-07  
Versione: 0.537

© 2020 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)