


PHILIPS

Wbudowany
reflektor punktowy

MARCASITE

biały

LED



59523/31/P1



Podstawowy produkt do oświetlenia domu

Oprawa LED Philips Marcasite typu downlight to małe arcydzieło pasujące do niskich sufitów. Dodaje elegancji dzięki łagodnemu światłu i jest idealna do tworzenia odpowiedniego nastroju w najważniejszych miejscach w domu. Osiągnij nowy poziom minimalistycznego kunsztu dzięki pięknemu oświetleniu.

Łatwa obsługa

- Kompaktowy projekt

Oszczędność energii

- Natychmiastowy rozruch bez migotania
- Wbudowana dioda LED jako część systemu
- Oszczędność energii do 80%

Zalety

Kompaktowy projekt Natychmiastowy rozruch bez migotania

Natychmiastowy rozruch bez
migotania (ze statecznikiem)

Zintegrowane źródło światła LED



Oszczędność energii do 80%



Nawet o 80% niższe zużycie energii w
porównaniu z tradycyjnymi źródłami
światła.

Źródło światła, któremu możesz zaufać.
Dzięki zintegrowanemu źródłu światła
LED nie musisz się martwić o
konserwację czy wymianę lampy,
ciesząc się doskonałym oświetleniem
w swoim domu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: metal/plastik

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Element dekoracyjny: Tak

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o:
Funkcjonalność
- Styl: Funkcjonalność
- Typ: Oprawa typu downlight
- EyeComfort: Tak

Wymiary i waga produktu

- Długość otworu: 15 cm
- Szerokość otworu: 15 cm
- Wysokość: 2,7 cm
- Długość: 16 cm
- Waga netto: 0,357 kg
- Odległość od wgłębienia: 5,5 cm
- Szerokość: 16 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 92 W
- Średnica: 160 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1370
- Technologia źródła światła: LED, 240 V
- Barwa światła: 3000
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

- Liczba źródeł światła: 1
- Źródło światła w zestawie: 14
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 14 W
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696163740
- Waga netto: 0,357 kg
- Waga brutto: 0,438 kg
- Wysokość: 167,000 mm
- Długość: 38,000 mm
- Szerokość: 165,000 mm
- Numer seryjny (12NC): 915005508301



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.685

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com