




PHILIPS
Spot încastrat
MARCASITE
alb
LED



59523/31/P1

Iluminat esențial pentru o locuință luminoasă

Corpul de iluminat cu LED orientat în jos Philips Marcasite este o capodoperă subțire pentru plafoanele joase, oferind eleganță prin intermediul luminii delicate și fiind perfect pentru accentuarea ambianței în locuri strategice din interiorul locuinței. Duceți aspectul minimalist la nivelul următor cu ajutorul acestei lumini minunate.

Ușor de utilizat

- Design pentru economisirea spațiului

Economie de energie

- Pornire instantanee, fără pâlpâire
- LED încorporat, ca parte a sistemului
- Reducere a consumului de energie cu 80%

PHILIPS

Repere

Design pentru economisirea spațiului Pornire instantanee, fără pâlpâire

Pornire instantanee, fără pâlpâire, cu un balast electronic

Sursă de lumină LED integrată



O sursă de lumină în care puteți avea încredere. Datorită sursei de lumină cu LED integrat, nu va mai trebui să vă faceți griji în legătură cu întreținerea sau înlocuirea lămpii, în timp ce beneficiați de o ambianță luminoasă perfectă în locuința dvs.

Reducere a consumului de energie cu 80%



Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu sursele de lumină standard cu incandescență.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: materiale sintetice

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor, Cameră de zi și dormitor
- Stil: Funcțional
- Tip: Spot încadrat
- EyeComfort: Da

Consum de energie

- Etichetă de eficiență energetică: A+

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime de tăiere: 15 cm
- Lățime de tăiere: 15 cm
- Lungime: 16 cm
- Greutate netă: 0,357 kg
- Distanță de încadrare: 3,0 cm
- Lățime: 16 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specifica ii tehnice

- Durată de via ă de până la: 15.000 ore
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradi ional de: 92 W
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 1370 lm
- Tehnologie bec: LED, 240 V
- Culoare lumină: alb cald
- Alimentare de la re ea: Interval 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Număr de becuri: 1
- Puterea becului inclus: 14 W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 14 W
- Cod IP: IP20, protec ie împotriva corpurilor mai mari de 12,5 mm, fără protec ie împotriva apei
- Clasa de protec ie: II – izola ie dublă

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696163740
- Greutate netă: 0,357 kg
- Greutate brută: 0,438 kg
- Înăl imea: 167,000 mm
- Lungime: 38,000 mm
- Lă imea: 165,000 mm
- SAP EAN/UPC – Bucată: 8718696163740
- Număr material (12NC): 915005508301
- EAN/UPC – Cutie: 8718696232897
- Înăl imea: 16,7 cm
- Greutate netă SAP EAN (unitate): 0,438 kg
- Greutate: 0,438 kg
- Greutate netă: 0,357 kg
- Greutate SAP (unitate): 167,000 mm
- Lungime SAP (unitate): 38,000 mm
- Lă imea SAP (unitate): 165,000 mm
- Lă imea: 3,8 cm
- Lungime: 16,5 cm



Data apari iei: 2020-02-23
Versiune: 0.510

© 2020 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garan ție în privin ța preciziei informa țiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei ac țiuni corelate. Informa țiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com