


# PHILIPS

## Vgradni reflektor

MARCASITE

bela

LED



59523/31/P1



## Osnovna razsvetljava za svetel dom

Navzdol usmerjena svetilka LED Philips Marcasite je tanka mojstrovina za nizke strope, saj zagotavlja elegantno mehko svetlobo, idealno za ambientalne poudarke posebnih delov v domu. Čudovita svetloba za popolnoma novo raven minimalizma.

### **Enostavna uporaba**

- Kompaktna zasnova

### **Varčevanje z energijo**

- Takojšen vklop brez migetanja
- Vgrajena LED-sijalka (kot del sistema)
- 80 % manjša poraba energije

# Značilnosti

## Kompaktna zasnova

### Takojšen vklop brez migetanja

Takojšen vklop brez migetanja z elektronskim balastom

## Vgrajen svetlobni vir LED



Vir svetlobe, ki mu lahko zaupate. Zaradi vgrajenega svetlobnega vira LED vam ni treba skrbeti glede vzdrževanja ali zamenjave sijalk, hkrati pa lahko uživate v popolnem svetlobnem vzdušju svojega doma.

## 80 % manjša poraba energije



Do 80 % manjša poraba energije v primerjavi s standardnimi svetlobnimi viri z žarilno nitko.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: kovina/plastika

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Osrednji predmet: Da

## Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

## Razno

- Posebej zasnovano za: Funkcionalno
- Slog: Funkcionalno
- Tip: Navzdol usmerjena svetilka
- Udobje oči: Da

## Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): A+

## Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina odprtine za izrez: 15 cm
- Širina odprtine za izrez: 15 cm
- Višina: 2,7 cm
- Dolžina: 16 cm
- Neto teža: 0,357 kg
- Dolžina vgradnega dela: 5,5 cm
- Širina: 16 cm

## Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

#### Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 92 W
- Premer: 160 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1370
- Tehnologija sijalke: LED, 240 V
- Barva svetlobe: 3000
- Omrežno napajanje: 220-240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Število sijalk: 1
- Moč priložene sijalke: 14

- Največja moč nadomestne sijalke: 14 W
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

#### Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696163740
- Neto teža: 0,357 kg
- Bruto teža: 0,438 kg
- Višina: 167,000 mm
- Dolžina: 38,000 mm
- Širina: 165,000 mm
- Številka materiala (12NC): 915005508301



Datum izdaje: 2021-06-15  
Različica: 0.605

© 2021 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)