


PHILIPS

Įleidžiamas taškinis
apšvietimas

„MARCASITE“

balta

LED



59523/31/P3



Ryškiems namams būtinamas apšvietimas

„Philips Marcasite“ įmontuotasis šviesos diodų šviestuvas – tai plonas neaukštomis luboms pritaikytas meno kūrinys, elegantiškai skleidžiantis švelnią šviesą ir puikiai akcentuojantis aplinkos jaukumą strateginėse namų vietose. Naujas minimalizmo lygis su dailiu apšvietimu.

Lengva naudoti

- Vietą taupantis dizainas

Energijos taupymas

- Užsidega iš karto be mirgėjimo
- Kaip sistemos dalis, įmontuotas šviesos diodas
- 80 % energijos taupymas

Ypatybės

Vietą taupantis dizainas

Užsidega iš karto be mirgėjimo

Užsidega iš karto be mirgėjimo, su elektroniniu balastiniu įtaisu

Integruotas LED šviesos šaltinis



80 % energijos taupymas



Sutaupysite iki 80 % elektros energijos, palyginti su standartiniais kaitinamųjų lempučių šviesos šaltiniais.

Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti. Su integruotuoju šviesos diodų šviesos šaltiniu jums nereikės rūpintis priežiūra ar lemputės keitimu, o patalpos jūsų namuose bus puikiai apšviestos.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: metalas / plastikas

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Dekoratyvinis: Taip

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam, svetainei ir miegamajam
- Stilius: Praktiškas
- Tipas: „Downlight“
- EyeComfort: Taip

Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): A +

Gaminio matmenys ir svoris

- Mažesnis ilgis: 15 cm
- Mažesnis plotis: 15 cm
- Aukštis: 2,7 cm
- Ilgis: 16 cm
- Grynas svoris: 0,357 kg
- Įleidimo gylis: 5,5 cm
- Plotis: 16 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 92 W
- Skersmuo: 160 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1370
- Lemputės technologija: LED, 240 V
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Lempučių skaičius: 1

- Pridėtos lemputės galia vatais: 14
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 14 W
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696163757
- Grynas svoris: 0,357 kg
- Grynasis svoris: 0,438 kg
- Aukštis: 167,000 mm
- Ilgis: 38,000 mm
- Plotis: 165,000 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005508401



Išleidimo data: 2021-07-15
Versija: 0.555

© 2021 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com