




PHILIPS  
Įleidžiamas taškinis  
apšvietimas  
„MARCASITE“  
balta  
LED



59523/31/P3

## Ryškiems namams būtinas apšvietimas

„Philips Marcasite“ įmontuotasis šviesos diodų šviestuvas – tai plonas neaukštoms luboms pritaikytas meno kūrinys, elegantiškai skleidžiantis švelnią šviesą ir puikiai akcentuojantis aplinkos jaukumą strateginėse namų vietose. Naujas minimalizmo lygis su dailiu apšvietimu.

### Lengva naudoti

- Vietą taupantis dizainas

### Energijos taupymas

- Užsidega iš karto be mirgėjimo
- Kaip sistemos dalis, įmontuotas šviesos diodas
- 80 % energijos taupymas

# PHILIPS

# Ypatybės

## Vieta taupantis dizainas

### Užsidega iš karto be mirgėjimo

Užsidega iš karto be mirgėjimo, su elektroniniu balastiniu įtaisu

## Integruotas LED šviesos šaltinis



## 80 % energijos taupymas



Sutaupysite iki 80 % elektros energijos, palyginti su standartiniais kaitinamųjų lempučių šviesos šaltiniais.

Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti. Su integruotuoju šviesos diodų šviesos šaltiniu jums nereikės rūpintis priežiūra ar lemputės keitimu, o patalpos jūsų namuose bus puikiai apšviestos.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: sintetinė medžiaga

## Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam, svetainei ir miegamajam
- Stilius: Praktiškas
- Tipas: Įleidžiamas taškinis apšvietimas
- EyeComfort: Taip

## Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė: A+

## Gaminio matmenys ir svoris

- Mažesnis ilgis: 15 cm
- Mažesnis plotis: 15 cm
- Ilgis: 16 cm
- Grynas svoris: 0,357 kg
- Įleidimo gylis: 3,0 cm
- Plotis: 16 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

## Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 92 W
- Bendras įrengimo skleidžiamų liumenų skaičius: 1370 lm
- Lemputės technologija: LED, 240 V
- Šviesos spalva: šaltai balta
- Elektros energija: Diapazonas 220–240 V, 50–60 Hz
- Reguluojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Lempučių skaičius: 1
- Pridėtos lemputės galia vatais: 14 W
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 14 W
- IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų, didesnių negu 12,5 mm, neapsaugo nuo vandens
- Apsaugos klasė: II – dviguba izoliacija

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- SAP EAN / UPC – Vienetas: 8718696163757
- EAN / UPC – Darbai: 8718696232903
- Aukštis: 16,7 cm
- SAP Grynasis svoris EAN (vieneto): 0,438 kg
- Svoris: 0,438 kg
- Grynasis svoris (vieneto): 0,357 kg
- SAP aukštis (vieneto): 167,000 mm
- SAP ilgis (vieneto): 38,000 mm
- SAP plotis (vieneto): 165,000 mm
- Plotis: 3,8 cm
- Ilgis: 16,5 cm



Išleidimo data: 2019-06-14  
Versija: 0.333

© 2019 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)