


PHILIPS

Wbudowany
reflektor punktowy

MARCASITE

biały

LED



59523/31/P3



Podstawowy produkt do oświetlenia domu

Oprawa LED Philips Marcasite typu downlight to małe arcydzieło pasujące do niskich sufitów. Dodaje elegancji dzięki łagodnemu światłu i jest idealna do tworzenia odpowiedniego nastroju w najważniejszych miejscach w domu. Osiągnij nowy poziom minimalistycznego kunsztu dzięki pięknemu oświetleniu.

Łatwa obsługa

- Kompaktowy projekt

Oszczędność energii

- Natychmiastowy rozruch bez migotania
- Wbudowana dioda LED jako część systemu
- Oszczędność energii do 80%

Zalety

Kompaktowy projekt Natychmiastowy rozruch bez migotania

Natychmiastowy rozruch bez migotania (ze statecznikiem)

Zintegrowane źródło światła LED



Źródło światła, któremu możesz zaufać. Dzięki zintegrowanemu źródłu światła LED nie musisz się martwić o konserwację czy wymianę lampy, ciesząc się doskonałym oświetleniem w swoim domu.

Oszczędność energii do 80%



Nawet o 80% niższe zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: metal/plastik

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Element dekoracyjny: Tak

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Salon i sypialnia, Salon i sypialnia
- Styl: Funkcjonalność
- Typ: Oprawa typu downlight
- EyeComfort: Tak

Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): A+

Wymiary i waga produktu

- Długość otworu: 15 cm
- Szerokość otworu: 15 cm
- Wysokość: 2,7 cm
- Długość: 16 cm
- Waga netto: 0,357 kg
- Odległość od wgłębienia: 5,5 cm
- Szerokość: 16 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 92 W
- Średnica: 160 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1370
- Technologia źródła światła: LED, 240 V
- Barwa światła: 4000
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

- Liczba źródeł światła: 1
- Źródło światła w zestawie: 14
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 14 W
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696163757
- Waga netto: 0,357 kg
- Waga brutto: 0,438 kg
- Wysokość: 167,000 mm
- Długość: 38,000 mm
- Szerokość: 165,000 mm
- Numer seryjny (12NC): 915005508401



Data wydania: 2021-06-15
Wersja: 0.552

© 2021 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.