



PHILIPS  
Wbudowany reflektor  
punktowy  
MARCASITE  
biały  
LED



59529/31/P1

## Podstawowy produkt do oświetlenia domu

Oprawa LED Philips Marcasite typu downlight to małe arcydzieło pasujące do niskich sufitów. Dodaje elegancji dzięki łagodnemu światłu i jest idealna do tworzenia odpowiedniego nastroju w najważniejszych miejscach w domu. Osiągnij nowy poziom minimalistycznego kunsztu dzięki pięknemu oświetleniu.

### **Łatwa obsługa**

- Kompaktowy projekt

### **Oszczędność energii**

- Natychmiastowy rozruch bez migotania
- Wbudowana dioda LED jako część systemu
- Oszczędność energii do 80%

# PHILIPS

# Zalety

## Kompaktowy projekt Natychmiastowy rozruch bez migotania

Natychmiastowy rozruch bez  
migotania (ze statecznikiem)

## Zintegrowane źródło światła LED



## Oszczędność energii do 80%



Nawet o 80% niższe zużycie energii w  
porównaniu z tradycyjnymi źródłami  
światła.

Źródło światła, któremu możesz zaufać.  
Dzięki zintegrowanemu źródłu światła  
LED nie musisz się martwić o  
konserwację czy wymianę lampy,  
ciesząc się doskonałym oświetleniem  
w swoim domu.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: syntetyk

## Serwis

- Gwarancja: 5 lat

## Różne

- Opracowano z myślą o: Salon i sypialnia, Salon i sypialnia
- Styl: Funkcjonalność
- Typ: Wbudowany reflektor punktowy
- EyeComfort: Tak

## Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej:  
A+

## Wymiary i waga produktu

- Długość otworu: 20 cm
- Szerokość otworu: 20 cm
- Długość: 21 cm
- Waga netto: 0,357 kg
- Odległość od wgłębienia: 3,0 cm
- Szerokość: 21 cm

### Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 133 W
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 2100 lm
- Technologia źródła światła: LED, 240 V
- Barwa światła: ciepła biel
- Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Liczba źródeł światła: 1
- Moc źródła światła w zestawie: 21 W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 21 W
- Kod IP: IP20, ochrona przed przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak ochrony przed wodą

- Klasa ochronności: II – podwójna izolacja

### Wymiary i waga opakowania

- SAP EAN/UPC – Sztuka: 8718696163764
- EAN/UPC – Opakowanie: 8718696232910
- Wysokość: 21,7 cm
- Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,438 kg
- Waga: 0,438 kg
- Waga netto (sztuka): 0,357 kg
- Wysokość SAP (sztuka): 217,000 mm
- Długość SAP (sztuka): 35,000 mm
- Szerokość SAP (sztuka): 215,000 mm
- Szerokość: 3,5 cm
- Długość: 21,5 cm



Data wydania: 2019-06-14  
Wersja: 0.370

© 2019 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.