



PHILIPS  
內嵌式投射燈  
59722 Esscus 069 5W  
40K WH  
白色  
LED



59722/31/13

## 明亮住宅的必備照明

讓您珍視的物品在飛利浦 Esscus LED 銀色聚光燈的照耀下，閃亮出得意光彩。持久耐用的金屬外殼內裝有 LED 光源，可在其 20,000 小時使用壽命期間，顯著減少 UV 照射量。

### 使用簡單

- 節省空間的設計

### 輕鬆體驗

- 可調照明角度

### 節能

- 節能效率達 80%

**PHILIPS**

# 規格

節省空間的設計  
可調照明角度  
節能效率達 80%



與標準白熾燈泡相比，節能效率達 80%。

# 焦點

## 設計與外型

- 顏色: 白色
- 材質: 金屬

## 其他

- 特殊設計: 功能性, 客廳與臥室
- 風格: 功能性
- 類型: 內嵌式投射燈
- EyeComfort: 無

## 產品尺寸與重量

- 嵌入長度: 6.9 cm
- 嵌入寬度: 6.9 cm
- 長度: 8.4 cm
- 淨重: 0.109 kg
- 內嵌距離: 7.5 cm
- 寬度: 3.0 cm

## 客戶服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 使用壽命達: 20,000 h
- 總流明輸出: 350 lm
- 燈泡技術: LED, 240 V
- 光色: 冷白光
- 主電源: 範圍 100 V - 240 V
- 亮度調整: 無
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 燈泡數量: 5
- 內附燈泡瓦數: 5 W
- 替換燈泡最高瓦數: 5 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: II - 雙層絕緣

## 包裝尺寸與重量

- SAP EAN/UPC - Piece: 6947830428489
- EAN/UPC - Case: 6947830475070
- 高度: 10.8 cm
- SAP 淨重 EAN (每件): 0.162 kg
- 重量: 0.163 kg
- 淨重 (每件): 0.109 kg
- SAP 高度 (每件): 108.000 mm
- SAP 長度 (每件): 53.000 mm
- SAP 寬度 (每件): 103.000 mm
- 寬度: 5.3 cm
- 長度: 10.3 cm



發行日期: 2019-07-07  
版本: 0.302

© 2019 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)