



PHILIPS  
筒灯  
59752 KYANITE 070 5  
瓦 40K 白色  
白色  
LED



59752/31/H3

## 家庭必备入门级照明灯具

飞利浦 Kyanite LED 射灯配备可调节灯头，为您的家中带来明亮的聚焦光束，营造目标空间聚光照明氛围，让您尽享美好生活。

### 操作简易

- 节省空间的设计

### 节能

- 内置飞利浦传统镇流器

**PHILIPS**

# 产品亮点

节省空间的设计

高效节能，持久耐用

## 规格

### 设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 金属

### 其他条款

- 设计用于: 实用, 客厅和卧室
- 风格: 实用
- 类型: 筒灯
- EyeComfort: 否

### 产品尺寸和重量

- 开孔长度: 7.0 cm
- 开孔宽度: 7.0 cm
- 长度: 8.2 cm
- 净重: 0.070 kg
- 凹面距离: 6.2 cm
- 宽度: 8.2 cm

### 包装尺寸和重量

- SAP EAN/UPC - 每件:  
6947830434510
- EAN/UPC - 案例: 6947830478927
- 高度: 7.8 cm
- SAP 毛重 EAN (每件): 0.100 kg
- 重量: 0.100 kg
- 净重 (每件): 0.070 kg
- SAP 高度 (每件): 78.000 mm
- SAP 长度 (每件): 86.000 mm
- SAP 宽度 (每件): 86.000 mm
- 宽度: 8.6 cm
- 长度: 8.6 cm

### 服务

- 保修: 1 年

### 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 300 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏
- 亮度可调: 否
- LED: 是
- 灯泡数量: 1
- 附赠光源瓦数: 1 W
- 替换灯泡的最大瓦数: 5 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II - 双重绝缘



发行日期: 2019-06-12  
版本: 0.303

©2019 Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)