


# PHILIPS

Wbudowany  
reflektor punktowy

HADRON

biały

LED



59831/31/P1



## Wysokiej jakości oświetlenie nadające pomieszczeniom przytulny nastrój

Biała, wykonana z materiałów syntetycznych lampa LED Hadron pozwala efektownie oświetlić pomieszczenie. Jej smukły kształt sprawdza się znakomicie w przypadku niskich sufitów, a zintegrowane źródło światła LED zapewnia trwałe, przyjemne oświetlenie, które można przyciemniać z wykorzystaniem technologii VariLume.

### Łatwa obsługa

- Kompaktowy projekt

### Oszczędność energii

- Natychmiastowy rozruch bez migotania
- Wbudowana dioda LED jako część systemu
- Oszczędność energii do 80%

# Zalety

## Kompaktowy projekt Natychmiastowy rozruch bez migotania

Natychmiastowy rozruch bez  
migotania (ze statecznikiem)

## Zintegrowane źródło światła LED



## Oszczędność energii do 80%



Nawet o 80% niższe zużycie energii w  
porównaniu z tradycyjnymi źródłami  
światła.

Źródło światła, któremu możesz zaufać.  
Dzięki zintegrowanemu źródłu światła  
LED nie musisz się martwić o  
konserwację czy wymianę lampy,  
ciesząc się doskonałym oświetleniem  
w swoim domu.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: metal/plastik

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Salon i sypialnia, Salon i sypialnia
- Styl: Funkcjonalność
- Typ: Oprawa typu downlight
- EyeComfort: Nie

## Wymiary i waga produktu

- Długość otworu: 12,5 cm
- Szerokość otworu: 12,5 cm
- Wysokość: 2,6 cm
- Długość: 14 cm
- Waga netto: 0,357 kg
- Odległość od wgłębienia: 5,9 cm
- Szerokość: 14 cm

## Serwis

- Gwarancja: 5 lat

**Dane techniczne**

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 72 W
- Średnica: 140 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1000-400-100
- Technologia źródła światła: LED, 240 V
- Barwa światła: 3000
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

- Liczba źródeł światła: 1
- Źródło światła w zestawie: 12
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 12 W
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8718696163689
- Waga netto: 0,357 kg
- Waga brutto: 0,438 kg
- Wysokość: 141,000 mm
- Długość: 43,000 mm
- Szerokość: 140,000 mm
- Numer seryjny (12NC): 915005507801



Data wydania: 2023-11-09  
Wersja: 0.629

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)