


# PHILIPS

Foco encastrável

HADRON

branco

LED



59831/31/P1



## Iluminação de qualidade para uma casa acolhedora

Ilumine os seus espaços com o aumento e diminuição de luz LED Hadron em material sintético branco. O seu design elegante torna-o perfeito para tetos baixos e o LED integrado proporciona um brilho confortável de longa duração regulável através da tecnologia VariLume.

### Fácil de utilizar

- Design que permitir ganhar espaço

### Economizadora

- Acende-se de forma instantânea, sem cintilação
- LED incorporado como parte do sistema
- Poupa 80% da energia

# Destques

## Design que permitir ganhar espaço Acende-se de forma instantânea, sem cintilação

Acende-se de forma instantânea, sem cintilação, dispõe de um balastro eletrônico

## Fonte de luz LED integrada



Uma fonte de luz em que pode confiar. Com a fonte de luz LED integrada, não precisa de se preocupar com a manutenção ou substituição das lâmpadas, enquanto cria um ambiente de iluminação perfeito em sua casa.

## Poupa 80% da energia



Até 80% de poupança de energia, em comparação com fontes de luz incandescentes.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: metal/plástico

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controle remoto incluído: Não
- Peça de centro: Não

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 °
- Índice de restituição cromática (IRC): 80

## Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto, Sala de estar e quarto
- Estilo: Funcional
- Tipo: Iluminação descendente
- EyeComfort: Não

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 12,5 cm
- Largura da cavidade: 12,5 cm
- Altura: 2,6 cm
- Comprimento: 14 cm
- Peso líquido: 0,357 kg
- Distância de encastramento: 5,9 cm
- Largura: 14 cm

## Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

### Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 72 W
- Diâmetro: 140 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1000-400-100
- Tecnologia da lâmpada: LED, 240 V
- Cor da luz: 3000
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Número de lâmpadas: 1

- Potência da lâmpada incluída: 12
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 12 W
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696163689
- Peso líquido: 0,357 kg
- Peso bruto: 0,438 kg
- Altura: 141,000 mm
- Comprimento: 43,000 mm
- Largura: 140,000 mm
- Número de material (12NC): 915005507801



Data de publicação:  
2023-11-10  
Versão: 0.688

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)