


PHILIPS

Spot încastrat

HADRON

alb

LED



59831/31/P1



Iluminat de calitate pentru o locuință confortabilă

Bucurați-vă de lumină cu ajutorul lămpii Hadron orientate în jos, cu LED, fabricată din materiale sintetice albe. Designul său subțire o face perfectă pentru plafoanele joase, în timp ce LED-ul integrat asigură o luminozitate confortabilă, de lungă durată, care poate fi reglată cu ajutorul tehnologiei VariLume.

Ușor de utilizat

- Design pentru economisirea spațiului

Economie de energie

- Pornire instantanee, fără pâlpâire
- LED încorporat, ca parte a sistemului
- Reducere a consumului de energie cu 80%

Repere

Design pentru economisirea spațiului Pornire instantanee, fără pâlpâire

Pornire instantanee, fără pâlpâire, cu un balast electronic

Sursă de lumină LED integrată



O sursă de lumină în care puteți avea încredere. Datorită sursei de lumină cu LED integrat, nu va mai trebui să vă faceți griji în legătură cu întreținerea sau înlocuirea lămpii, în timp ce beneficiați de o ambianță luminoasă perfectă în locuința dvs.

Reducere a consumului de energie cu 80%



Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu sursele de lumină standard cu incandescență.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: metal/plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Piesă centrală: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor, Cameră de zi și dormitor
- Stil: Funcțional
- Tip: Downlight
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime de tăiere: 12,5 cm
- Lățime de tăiere: 12,5 cm
- Înălțime: 2,6 cm
- Lungime: 14 cm
- Greutate netă: 0,357 kg
- Distanță de încastrare: 5,9 cm
- Lățime: 14 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 72 W
- Diametru: 140 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1000-400-100
- Tehnologie bec: LED, 240 V
- Culoare lumină: 3000
- Alimentare de la rețea: 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Număr de becuri: 1

- Puterea becului inclus: 12
- Putere maximă a becului de înlocuire: 12 W
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696163689
- Greutate netă: 0,357 kg
- Greutate brută: 0,438 kg
- Înălțime: 141,000 mm
- Lungime: 43,000 mm
- Lățime: 140,000 mm
- Număr material (12NC): 915005507801



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.629

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com