


PHILIPS

Vgradni reflektor

HADRON

bela

LED



59831/31/P1



Kakovostna razsvetljava za udoben dom

Osvetlite prostor z navzdol usmerjeno svetilko LED Hadron iz belih sintetičnih materialov. S tanko obliko je primerna za nizke stropne, vgrajena sijalka LED zagotavlja dolgotrajno in prijetno osvetlitev, tehnologija VariLume pa omogoča možnost zatemnitve.

Enostavna uporaba

- Kompaktna zasnova

Varčevanje z energijo

- Takojšen vklop brez migetanja
- Vgrajena LED-sijalka (kot del sistema)
- 80 % manjša poraba energije

Značilnosti

Kompaktna zasnova

Takojšen vklop brez migetanja

Takojšen vklop brez migetanja z elektronskim balastom

Vgrajen svetlobni vir LED



Vir svetlobe, ki mu lahko zaupate. Zaradi vgrajenega svetlobnega vira LED vam ni treba skrbeti glede vzdrževanja ali zamenjave sijalk, hkrati pa lahko uživate v popolnem svetlobnem vzdušju svojega doma.

80 % manjša poraba energije



Do 80 % manjša poraba energije v primerjavi s standardnimi svetlobnimi viri z žarilno nitko.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: kovina/plastika

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Osrednji predmet: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Dnevna soba in spalnica, Dnevna soba in spalnica
- Slog: Funkcionalno
- Tip: Navzdol usmerjena svetilka
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina odprtine za izrez: 12,5 cm
- Širina odprtine za izrez: 12,5 cm
- Višina: 2,6 cm
- Dolžina: 14 cm
- Neto teža: 0,357 kg
- Dolžina vgradnega dela: 5,9 cm
- Širina: 14 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 72 W
- Premer: 140 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1000-400-100
- Tehnologija sijalke: LED, 240 V
- Barva svetlobe: 3000
- Omrežno napajanje: 220-240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Število sijalk: 1
- Moč priložene sijalke: 12

- Največja moč nadomestne sijalke: 12 W
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696163689
- Neto teža: 0,357 kg
- Bruto teža: 0,438 kg
- Višina: 141,000 mm
- Dolžina: 43,000 mm
- Širina: 140,000 mm
- Številka materiala (12NC): 915005507801



Datum izdaje: 2021-02-15
Različica: 0.597

© 2021 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com