


PHILIPS

Süvik-kohtvalgusti

HADRON

valge

LED



59831/31/P3



Kvaliteetne valgusti õdusale kodule

Laske end valgustada Hadroni valge sünteetilise LED-laevalgustiga. Selle õhuke disain muudab selle ideaalseks madalatele lagedele, samal ajal pakub integreeritud LED pikaajalist mugavat eredust, mida saab VariLume tehnoloogiaga hämardada.

Kergesti kasutatav

- Ruumisäästlik disain

Energiasääst

- Kohene, väreluseta käivitumine
- Sisseehitatud LED, süsteemi osa
- 80% energiasäästu

Esiletõstetud tooted

Ruumisäästlik disain

Kohene, väreluseta käivitumine

Kohene, väreluseta käivitumine elektroonilise liiteseadisega

Integreeritud LED-valgusallikas



80% energiasäästu



Kuni 80% energiasäästu võrreldes standardsete hõõglampidega.

Valgusallikas, mida saate usaldada. Sisseehitatud LED-valgusallikaga ei pea te muretsema hoolduse või lambipirni vahetamise pärast ja kodus on täiuslik valgus.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Materjal: metall/plast

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Valgusti omadused

- Valgusviha nurk: 110 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Elu- ja magamistuba, Elu- ja magamistuba
- Stiliseerige: Funktsionaalne
- Tüüp: Allavalgusti
- EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

- Väljalõike pikkus: 12,5 cm
- Väljalõike laius: 12,5 cm
- Kõrgus: 2,6 cm
- Pikkus: 14 cm
- Kaal pakendita: 0,357 kg
- Kaugus õõnsuses: 5,9 cm
- Laius: 14 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 72 W
- Läbimõõt: 140 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1000-400-100
- Valgusallika tehnoloogia: LED, 240 V
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: 220-240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Valgusallikate arv: 1

- Komplekti kuulub elektrilamp: 12
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 12 W
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696163696
- Kaal pakendita: 0,357 kg
- Brutokaal: 0,438 kg
- Kõrgus: 141,000 mm
- Pikkus: 43,000 mm
- Laius: 140,000 mm
- Materjali number (12NC): 915005507901



Väljalaske kuupäev:
2021-09-09
Versioon: 0.640

© 2021 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com