


PHILIPS

Uvučena
reflektorska svjetiljka

HADRON

bijela

LED



59831/31/P3



Kvalitetna rasvjeta za ugodan dom

Osvijetlite svoj prostor pomoću LED svjetiljke Hadron od bijelog sintetičkog materijala, koja usmjerava svjetlo prema dolje. Njezin tanki dizajn čini je savršenom za niske stropove, a prigušive ugrađene LED žarulje pružaju dugotrajno i ugodno osvjetljenje pomoću tehnologije VariLume.

Jednostavnost uporabe

- Dizajn koji štedi prostor

Ušteda energije

- Trenutno paljenje bez treperenja
- Ugrađeni LED, kao dio sustava
- Ušteda 80 % energije

Istaknute znač.

Dizajn koji štedi prostor

Trenutno paljenje bez treperenja

Trenutno paljenje bez treperenja, s elektronskom prigušnicom

Ugrađeni LED svjetlosni izvor



Ušteda 80 % energije



Ušteda do 80 % energije u usporedbi sa standardnim izvorima svjetla.

Svjetlosni izvor u koji se možete pouzdati. Uz ugrađeni LED svjetlosni izvor ne morate brinuti o održavanju ili zamjeni svjetiljke, a istovremeno ćete imati savršenu rasvjetu kod kuće.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: bijela
- Materijal: metal/plastika

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Indeks uzvrata boje (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: dnevnu i spavaću sobu, dnevnu i spavaću sobu
- Stil: Funkcionalno
- Vrsta: Stropna žarulja s usmjerenim svjetlom
- Ugodno za oči: Ne

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina proreza: 12,5 cm
- Širina proreza: 12,5 cm
- Visina: 2,6 cm
- Dužina: 14 cm
- Neto težina: 0,357 kg
- Uvučeni dio: 5,9 cm
- Širina: 14 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
- Svjetlosni izvor ekvivalentan tradicionalnoj žarulji od: 72 W
- Promjer: 140 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1000-400-100
- Tehnologija žarulje: LED, 240 V
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: 220-240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću priгуšivanja: Ne
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Broj žarulja: 1
- Snaga žarulje u kompletu: 12

- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 12 W
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696163696
- Neto težina: 0,357 kg
- Bruto težina: 0,438 kg
- Visina: 141,000 mm
- Dužina: 43,000 mm
- Širina: 140,000 mm
- Broj materijala: (12 NC): 915005507901



Datum izdavanja:
2023-11-09
Verzija: 0.640

© 2023 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com