

PHILIPS

Spot da incasso

HADRON

white

LED



59831/31/P3



Luce di qualità per una casa accogliente

Illumina gli ambienti con Hadron Downlight LED in bianco sintetico. Il design sottile rende la luce perfetta per i soffitti bassi e i LED integrati forniscono una luminosità confortevole di lunga durata, con intensità regolabile grazie alla tecnologia VariLume.

Facilità d'uso

- Design salva-spazio

Risparmio energetico

- Avvio istantaneo, senza sfarfallio
- LED integrato come parte del sistema
- 80% risparmio energetico

In evidenza

Design salva-spazio

Avvio istantaneo, senza sfarfallio

Avvio istantaneo e senza sfarfallio con regolatore elettronico

Sorgente di luce a LED integrata



80% risparmio energetico



Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle sorgenti di luce ad incandescenza standard.

Una sorgente di luce affidabile. Con una sorgente di luce a LED integrato, non dovrai più preoccuparti della manutenzione o della sostituzione della lampadina creando allo stesso tempo la giusta atmosfera in casa.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: white
- Materiale: Metallo/Plastica

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No
- Elemento centrale: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Salotto e camera da letto, Salotto e camera da letto
- Style: Funzionale
- Tipo: Spot da incasso
- EyeComfort: No

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza incasso: 12,5 cm
- Larghezza incasso: 12,5 cm
- Altezza: 2,6 cm
- Lunghezza: 14 cm
- Peso netto: 0,357 kg
- Distanza incasso: 5,9 cm
- Larghezza: 14 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 72 W
- Diametro: 140 mm
- Totale lumen emessi dall'apparecchio: 1000-400-100
- Tecnologia lampadina: LED, 240 V
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: 220-240
- Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: No
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Numero di lampadine: 1

- Watt lampadina inclusa: 12
- Watt massimi lampadina sostitutiva 2: 12 W
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696163696
- Peso netto: 0,357 kg
- Peso lordo: 0,438 kg
- Altezza: 141,000 mm
- Lunghezza: 43,000 mm
- Larghezza: 140,000 mm
- Numero del materiale (12NC): 915005507901



Data di rilascio:
2020-08-07
Versione: 0.540

© 2020 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com