


# PHILIPS

## Spot încastrat

HADRON

alb

LED



59831/31/P3



## Iluminat de calitate pentru o locuință confortabilă

Bucurați-vă de lumină cu ajutorul lămpii Hadron orientate în jos, cu LED, fabricată din materiale sintetice albe. Designul său subțire o face perfectă pentru plafoanele joase, în timp ce LED-ul integrat asigură o luminozitate confortabilă, de lungă durată, care poate fi reglată cu ajutorul tehnologiei VariLume.

### Ușor de utilizat

- Design pentru economisirea spațiului

### Economie de energie

- Pornire instantanee, fără pâlpâire
- LED încorporat, ca parte a sistemului
- Reducere a consumului de energie cu 80%

# Repere

## Design pentru economisirea spațiului Pornire instantanee, fără pâlpâire

Pornire instantanee, fără pâlpâire, cu un balast electronic

## Sursă de lumină LED integrată



O sursă de lumină în care puteți avea încredere. Datorită sursei de lumină cu LED integrat, nu va mai trebui să vă faceți griji în legătură cu întreținerea sau înlocuirea lămpii, în timp ce beneficiați de o ambianță luminoasă perfectă în locuința dvs.

## Reducere a consumului de energie cu 80%



Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu sursele de lumină standard cu incandescență.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: materiale sintetice

## Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor, Cameră de zi și dormitor
- Stil: Funcțional
- Tip: Spot încadrat
- EyeComfort: Nu

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime de tăiere: 12,5 cm
- Lățime de tăiere: 12,5 cm
- Lungime: 14 cm
- Greutate netă: 0,357 kg
- Distanță de încadrare: 2,6 cm
- Lățime: 14 cm

## Service

- Garanție: 5 ani

## Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 72 W
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1000 lm
- Tehnologie bec: LED, 240 V
- Culoare lumină: alb rece
- Alimentare de la rețea: Interval 220 V - 240 V, 50 - 60 Hz
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- LED: Da
- Număr de becuri: 1
- Puterea becului inclus: 12 W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 12 W
- Cod IP: IP20, protecție împotriva corpurilor mai mari de 12,5 mm, fără protecție împotriva apei
- Clasa de protecție: II - izolație dublă

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718696163696
- Greutate netă: 0,357 kg
- Greutate brută: 0,438 kg
- Înălțime: 141,000 mm
- Lungime: 43,000 mm
- Lățime: 140,000 mm
- Număr material (12NC): 915005507901
- Greutate netă: 0,357 kg



Data apariției:  
2020-06-04  
Versiune: 0.530

© 2020 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)