


PHILIPS

Wbudowany
reflektor punktowy

HADRON

biały

LED



59832/31/P1



Wysokiej jakości oświetlenie nadające pomieszczeniom przytulny nastrój

Biała, wykonana z materiałów syntetycznych lampa LED Hadron pozwala efektownie oświetlić pomieszczenie. Jej smukły kształt sprawdza się znakomicie w przypadku niskich sufitów, a zintegrowane źródło światła LED zapewnia trwałe, przyjemne oświetlenie, które można przyciemniać z wykorzystaniem technologii VariLume.

Łatwa obsługa

- Kompaktowy projekt

Oszczędność energii

- Natychmiastowy rozruch bez migotania
- Wbudowana dioda LED jako część systemu
- Oszczędność energii do 80%

Zalety

Kompaktowy projekt Natychmiastowy rozruch bez migotania

Natychmiastowy rozruch bez
migotania (ze statecznikiem)

Zintegrowane źródło światła LED



Oszczędność energii do 80%



Nawet o 80% niższe zużycie energii w
porównaniu z tradycyjnymi źródłami
światła.

Źródło światła, któremu możesz zaufać.
Dzięki zintegrowanemu źródłu światła
LED nie musisz się martwić o
konserwację czy wymianę lampy,
ciesząc się doskonałym oświetleniem
w swoim domu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: metal/plastik

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Salon i sypialnia, Salon i sypialnia
- Styl: Funkcjonalność
- Typ: Oprawa typu downlight
- EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu

- Długość otworu: 12,5 cm
- Szerokość otworu: 12,5 cm
- Wysokość: 2,6 cm
- Długość: 14 cm
- Waga netto: 0,357 kg
- Odległość od wgłębienia: 5,9 cm
- Szerokość: 14 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 140 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 830-320-80
- Barwa światła: 3000
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Liczba źródeł światła: 1
- Źródło światła w zestawie: 12

- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 12 W
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696163719
- Waga netto: 0,357 kg
- Waga brutto: 0,438 kg
- Wysokość: 163,000 mm
- Długość: 56,000 mm
- Szerokość: 143,000 mm
- Numer seryjny (12NC): 915005508001



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.684

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com