

PHILIPS

飞利浦 秀 溢颖吸顶灯

Hue White

集成式 LED 灯

铝制

通过 Hue 桥接器实现智能控制*

通过语音进行控制*



61040/31/C3



全能照明点亮智能家居

凭借飞利浦 秀 White Drumlin LED 吸顶灯，您可以对灯具进行自动化控制、调光，并打造柔和一致的光线分布。您还可以通过落地灯体验顺畅的智能控制，定时开关灯具

陪你度过美好时光

- 自然入眠，轻柔唤醒
- 免安装调光
- 设置计时器，使用更方便
- 随意控制

通过飞利浦 秀 桥接器从智能设备完全控制

- 通过飞利浦 秀 桥接器从智能设备完全控制

产品亮点

入眠和唤醒




Philips Hue 将有助于您按照喜爱的方式醒来，从而让您神清气爽的开始新一天。灯光亮度可慢慢增加，模拟日出效果，有助于您自然地苏醒，而不是被闹钟的声音给吵醒。用适当的方式开启全新的一天。晚上，令人放松的暖白光能帮助您减压，让您获得整晚安眠。

免安装调光



使用飞利浦 秀 尽享柔和调光体验。选择最合适的亮度。无需电工重新布线安装。

计时器，使用更方便



通过使用飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 中的预定功能，飞利浦 秀 可让其在您外出时具有您在家的效果。将灯设置为在预设时间亮起，因此，当您到家时灯会亮起。您还可以设置在不同的时间让房间中的灯亮起。当然，您可以让灯在夜间慢慢关闭，因此，您无需担心忘记关灯。连接此功能需要的飞利浦 秀 桥接器。

随意控制

将飞利浦 秀 灯与飞利浦 秀 桥接器相连，通过飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 从智能设备实现对灯光的卓越控制，或为您的系统添加开关以开启灯光。设置提醒功能、通知、闹钟等功能，尽享飞利浦 秀 体验。飞利浦 秀 还可与 Amazon Alexa*、Apple HomeKit、Google Home* 和 DingDong* 配合使用，实现无缝语音控制。通过语音，可便捷地进行开关灯控制，改变色彩氛围，调出预设场景。

通过飞利浦 秀 桥接器完全控制



将飞利浦 秀 灯与桥接器连接，可发掘系统的无限可能。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 人工合成 (绝缘材料)

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- ZigBee Light Link: 是

其他

- 设计用于: 实用, 客厅和卧室
- 类型: 吸顶灯
- 舒视光: 否

功耗

- 能效标识 (EEL): Built in LED

产品尺寸和重量

- 高度: 11.2 cm
- 长度: 41.6 cm
- 净重: 2.400 kg
- 宽度: 41.6 cm

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 1800 lm
- 主电源: 范围 100 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 亮度可调: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 附赠光源瓦数: 28 W
- 替换灯泡的最大瓦数: 28 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II - 双重绝缘



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.416

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com