



PHILIPS
Taklampe
HARAZ
hvit
LED



61079/31/P5



Det rette lyset til den rette stemningen

Lag ønsket stemning med lyset som kjenner dine behov. Haraz LED-taklampe sammen med forhåndsinnstilte lysscener og en fjernkontroll, gir deg friheten til å justere lysstyrken og fargetemperaturen slik som du ønsker.

Lyseffekt

- Jevn lysfordeling

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang driftstid opptil 15 år

Avansert LED

- Justerbar 2700–6500 K
- Juster enkelt lysnivået med den medfølgende fjernbetjeningen



PHILIPS

Energibesparende

- Innebygd LED, som en del av systemet
- 80 % energibesparelse

Høydepunkter

Jevn lysfordeling



Lang driftstid



En lyskilde du kan stole på. De integrerte LED-ene, som brukes i denne LED-lampen fra Philips, vil vare opptil 15 000 timer (som tilsvarer 15 år på grunnlag av en gjennomsnittlig bruk på 3 timer per dag med minst 13 000 brytersykluser). Det føles så komfortabelt å vite at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold eller å skifte lyspære samtidig som du får den perfekte lysstemningen i hjemmet.

Justerbar



Denne lampen er justerbar, og du kan stille det inn på din foretrukne lysfarge; fra varmhvit (2700K) til kjølig dagslys (6500K).

Kan dimmes med fjernkontroll

Juster lysintensiteten med en fjernbetjening (inkludert). Ideell for å skape en atmosfære for alle anledninger, enten det er en koselig middag for to, eller man skal slappe av i stuen med familie og venner.

Integrert LED



En lyskilde som du kan stole på. Med integrerte LED-lyskilder trenger du ikke å bekymre deg for vedlikehold eller lampeskifte, samtidig som du har en perfekt lysatmosfære i hjemmet ditt.

80 % energibesparelse



Opptil 80 % energisparing sammenlignet med standard glødende lyskilder.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: hvit
- Materiale: syntetiske materialer

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

Diverse

- Spesielt designet for: Funksjonell
- Stil: Funksjonell
- Type: Taklampe
- EyeComfort: Ja

Mål og vekt på produktet

- Høyde: 7,0 cm
- Lengde: 65 cm
- Nettovekt: 3,260 kg
- Bredde: 65 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 6000 lm
- Strømnett: Fra 100–240 V, 50–60 Hz
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
- Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisolert

Mål og vekt på innpakning

- EAN/UPC – boks: 8718696169247
- Høyde: 73,2 cm
- SAP-bruttovekt EAN (del): 5,240 kg
- Vekt: 5,240 kg
- Nettovekt (del): 3,260 kg
- SAP-lengde (del): 0,000 mm
- SAP-bredde (del): 0,000 mm
- Bredde: 10,5 cm
- Lengde: 72,5 cm



Utgivelsesdato:
2019-10-26
Versjon: 0.545

© 2019 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com