



PHILIPS
Taklampa
HARAZ
vit
LED



61079/31/P5



Rätt ljus för rätt tillfälle

Skapa önskad stämning med lampan som känner till dina behov. Haraz LED-taklampa med förinställda ljusscener och en fjärrkontroll ger dig friheten att justera ljusstyrkan och färgtemperaturen hur du vill.

Ljuseffekt

- Jämn spridning av ljuset

Hållbara belysningslösningar

- Lång livslängd på upp till 15 år

Avancerad LED-teknologi

- Inställningsbar 2 700–6 500K
- Justera ljusintensiteten enkelt med den medföljande fjärrkontrollen

Energibesparande

- Inbyggd LED-ljuskälla, som en del av systemet
- 80 % energibesparning



PHILIPS

Funktioner

Jämn spridning av ljuset



Lång livslängd



En ljuskälla att lita på. Philips LED-ljuskällor erbjuder en extremt lång livslängd på upp till 15 000 timmar (motsvarar 15 år, beräknat på en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 tändningar/släckningar). Med Philips LED-ljuskällor får du perfekt belysning i hemmet utan att behöva bry dig om underhåll och lampbyten.

Inställbar



Den här lampan är inställningsbar. Du kan ställa in den på önskad färg, från varmvitt (2 700K) till kallt dagsljus (6 500K).

Dimbar med fjärrkontroll

Med en fjärrkontroll (medföljer) kan du justera ljusintensiteten för att skapa rätt stämning för olika tillfällen, från mysiga middagar på tu man hand till umgänge med släkt och vänner.

Integrerad LED-ljuskälla



En ljuskälla du kan lita på. Med integrerad LED-ljuskälla slipper du oroa dig över underhåll och lampbyte, samtidigt som du har den perfekta ljusmiljön i ditt hem.

80 % energibesparing



Upp till 80 % energibesparing jämfört med standardglödlampor.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: vit
- Material: syntet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Övrigt

- Särskilt utformad för: Funktionell
- Stil: Funktionell
- Typ: Taklampa
- EyeComfort: Ja

Produktens mått och vikt

- Höjd: 7,0 cm
- Längd: 65 cm
- Nettovikt: 3,260 kg
- Bredd: 65 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur: 6000 lm
- Nätström: Intervall 100–240 V, 50–60 Hz
- Dimbart armatur: Ja
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 12,5 mm, inget skydd mot vatten
- Skyddsklass: II – dubbelisolerad

Förpackningens mått och vikt

- SAP EAN/UPC - Stycke: 8718696169247
- Höjd: 73,2 cm
- SAP-nettovikt EAN (per del): 5,240 kg
- Vikt: 5,240 kg
- Nettovikt (per del): 3,260 kg
- SAP-längd (per del): 0,000 mm
- SAP-bredd (per del): 0,000 mm
- Bredd: 10,5 cm
- Längd: 72,5 cm



Publiceringsdatum:
2019-08-08
Version: 0.354

© 2019 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com