



PHILIPS  
Laevalgusti  
HARAZ  
valge  
LED



61083/31/P5



# Õige valgus õigete hetkede jaoks

Looge soovitud õhkkond valgustiga, mis teab teie vajadusi. Haraz LED-laevalgusti koos eelseadistatud valgustseenide ja kaugjuhtimispuldiga annab teile vabaduse reguleerida heledust ja värvitemperatuuri täpselt nii, nagu soovite.

## **Valgusefekt**

- Valguse ühtlane jaotumine

## **Säästlikud valgustuslahendused**

- Pikk tööiga - kuni 15 aastat

## **Täiuslik LED-lamp**

- Seadistatav 2700–6500 K
- Reguleerige valgustaset hõlpsalt kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga

# PHILIPS

**Energiasääst**

- Sissehitatud LED, süsteemi osa
- 80% energiasäästu

# Esiletõstetud tooted

## Valguse ühtlane jaotumine



## Pikk tööiga



Valgusallikas, mida võite usaldada. Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud LED-id kestavad kuni 15000 tundi (see võrdub 15 aastaga, kui kasutusaeg päevas on keskmiselt kolm tundi ning sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt 13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult valgustatud kodus pole vaja muretseda valgusti hoolduse ega lambi vahetamise pärast.

## Seadistatav



See lamp on seadistatav. Saate selle seadistada oma eelistatud värvile soojust valgest (2700 K) kuni külma päevavalguseni (6500 K).

## Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil

Reguleerige valguse intensiivsust kaugjuhtimispuldiga (komplektis). Ideaalne igas olukorras sobiva miljöö loomiseks – olgu see siis ödus õhtusöök kahele või pere ja sõpradega lõõgastumine elutoas.

## Integreeritud LED-valgusallikas



Valgusallikas, mida saate usaldada. Sisseehitatud LED-valgusallikaga ei pea te muretseda hoolduse või lambipirni vahetamise pärast ja kodus on täiuslik valgus.

## 80% energiasäästu



Kuni 80% energiasäästu võrreldes standardsete hõõglampidega.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Materjal: sünteetiline

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne
- Stiliseerige: Funktsionaalne
- Tüüp: Laevalgusti
- EyeComfort: Ei

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 5,7 cm
- Pikkus: 45,5 cm
- Kaal pakendita: 1,150 kg
- Laius: 45,5 cm

## Hooldus

- Garantii: 5 aastat

### Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 h
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 2800 lm
- Toiteallikas: Vahemik 100–240 V, 50–60 Hz
- Hämardatav valgusti: Jah
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- IP-kood: IP20, suuremate kui 12,5 mm objektide vastane kaitse, veevastane kaitse puudub
- Kaitseklass: I - maandatud

### Pakendi mõõtmed ja kaal

- SAP EAN/UPC – tükk: 8718696169254
- EAN/UPC – karp: 8718696237212
- Kõrgus: 53,7 cm
- SAP kogukaal EAN (tükk): 1,830 kg
- Kaal: 1,830 kg
- Netomass (tükk): 1,150 kg
- SAP kõrgus (tükk): 537,000 mm
- SAP pikkus (tükk): 74,000 mm
- SAP laius (tükk): 520,000 mm
- Laius: 7,4 cm
- Pikkus: 52 cm



Väljalaske kuupäev:  
2019-04-01  
Versioon: 0.332

© 2019 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)