

# PHILIPS

## Lámpara de mesa

Jabiru

blanco

LED



66016/31/P3



## Iluminación fiable para sobremesa

Explora posibilidades ilimitadas con esta lámpara de escritorio LED Philips Jabiru ultraflexible. Oriéntala para un brillo perfecto o ajusta la altura y distancia en tu espacio de trabajo. Luz diseñada para llegar lejos contigo con una excelente experiencia de iluminación.

### Efecto de iluminación

- Luz blanca fría

### Fácil de usar

- Luz direccional flexible

### Avanzada luz LED

- Eficacia energética y más duradera
- Fuente de luz LED integrada

### Control

- Regulador por pasos multinivel


# Destacados

## Luz blanca fría



Luz blanca fría que proporciona un ambiente cómodo y acogedor.

## Luz direccional flexible



La luminaria permite cambiar la dirección de la luz para satisfacer tus necesidades.

## Fuente de luz LED integrada

Fuente de luz LED integrada para un ambiente de iluminación perfecto con menos necesidades de mantenimiento y sustitución de bombillas.

## Regulador por pasos multinivel

La intuitiva configuración del control del brillo multinivel te proporciona un mayor control de la iluminación para crear el ambiente de iluminación que se ajuste a tus necesidades.

## Bajo consumo

Las bombillas de bajo consumo Philips ayudan a reducir el consumo de energía, el importe de la factura de electricidad y a proteger el medio ambiente.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: sintético

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulador e interruptor de encendido/apagado en el artículo: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: Sí

## Varios

- Diseñada especialmente para: Oficina en casa y estudio, Salón y dormitorio
- Tipo: Lámpara de mesa
- Comodidad para la vista: No

## Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A

## Dimensiones y peso del producto

- Altura: 38,6 cm
- Longitud: 14 cm
- Peso neto: 0,441 kg
- Anchura: 32,8 cm

## Servicio

- Garantía: 5 años

## Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la lámpara: 390 lm
- Red eléctrica: Rango 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ a E
- Número de bombillas: 1
- Potencia de la bombilla incluida: 4.5 W
- Código IP: IP20, protección frente a objetos de tamaño superior a 12,5 mm, no protegido frente al agua
- Clase de protección: II: doble aislamiento
- Fuente de luz sustituible: No



Fecha de emisión:  
2023-11-08  
Versión: 0.604

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)