



Patikimas stalo apšvietimas

Susipažinkite su beribėmis itin lanksčios „Philips Jabiru“ šviesos diodų stalinės lempos galimybėmis. Tobulu kampu palenkite lempą arba sureguliuokite jos aukštį ir atstumą savo darbo vietoje. Lempa sukurta taip, kad atitiktų visus Jūsų poreikius, ir ji puikiai apšviečia.

Šviesos efektas

- Šalta balta šviesa

Paprasta patirtis

- Lankstus kryptinis apšvietimas

Pažangus LED apšvietimas

- Taupi ir ilgai naudojama
- Integruotas LED šviesos šaltinis

Valdiklis

- Kelių lygių pritemdymas

PHILIPS
Stalo lempa
„Jabiru“
antracitas
LED



66016/93/P3



PHILIPS


Ypatybės

Šalta balta šviesa



Šalta balta šviesa sukuria raminančią ir jaukią aplinką.

Lankstus kryptinis apšvietimas



Šviestuvus leidžia keisti šviesos kryptį pagal savo poreikius.

Integruotas LED šviesos šaltinis

Integruotas LED šviesos šaltinis – tobulas apšvietimas, reikalaujantis mažiau priežiūros ir lempučių keitimo.

Kelių lygių pritemdymas

Intuityvi kelių lygių ryškumo valdymo nuostata leidžia puikiai valdyti lempas ir sukurti reikiamą apšvietimą.

Efektyvus energijos naudojimas

„Philips“ energiją taupančios lempos padeda taupyti energiją, todėl jūsų sąskaitos už elektros energiją bus mažesnės, o jūs prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: antracitas
- Medžiaga: sintetinė medžiaga

Papildoma funkcija / priedas

- Reguliatorius ir įjungimo / išjungimo jungiklis ant gaminio: Taip
- Turi įjungimo / išjungimo jungiklį: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: Darbo kabinetui ir studijai, svetainei ir miegamajam
- Tipas: Stalo lempa
- EyeComfort: Ne

Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė: A

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 38,6 cm
- Ilgis: 14 cm
- Grynas svoris: 0,441 kg
- Plotis: 32,8 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 390 lm
- Elektros energija: Diapazonas 100–240 V, 50–60 Hz
- Reguluojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- LED: Taip
- Integruotas LED: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: A
- Įrenginiui tinka lempučių (-ės), kurios (-ių) klasė: A+ – E
- Lempučių skaičius: 1
- Pridėtos lempučių galia vatais: 4.5 W
- IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų, didesnių negu 12,5 mm, neapsaugo nuo vandens
- Apsaugos klasė: II – dviguba izoliacija

Pakuotės matmenys ir svoris

- SAP EAN / UPC – Vienetas: 8718696168370
- EAN / UPC – Darbai: 8718696236543
- Aukštis: 40,8 cm
- SAP Grynasis svoris EAN (vieneto): 0,764 kg
- Svoris: 0,764 kg
- Grynasis svoris (vieneto): 0,441 kg
- SAP aukštis (vieneto): 408,000 mm
- SAP ilgis (vieneto): 156,000 mm
- SAP plotis (vieneto): 156,000 mm
- Plotis: 15,6 cm
- Ilgis: 15,6 cm



Išleidimo data: 2019-11-08
Versija: 0.507

© 2019 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com