

PHILIPS

Lampă de masă

Jabiru

antracit

LED



66016/93/P3



Iluminat fiabil pentru birou

Explorați posibilități nelimitate cu ajutorul lămpii de birou Jabiru cu LED, ultraflexibile, de la Philips. Reglați luminozitatea la perfecție sau reglați înălțimea și distanța pe spațiul de lucru. Lampă proiectată să dureze foarte mult pentru a vă oferi o experiență superbă a luminii.

Efect de lumină

- Lumină albă rece

Ușor de experimentat

- Lumină direcțională flexibilă

Lumină cu LED-uri avansate

- Eficient energetic și mai durabil
- Sursă de lumină LED integrată

Control

- Reglare treptată a intensității luminoase pe mai multe niveluri


Repere

Lumină albă rece



Lumina albă rece asigură un mediu liniștitor și confortabil.

Lumină direcțională flexibilă



Corpul de iluminat îți permite să schimbi direcția luminii în funcție de nevoile tale.

Efficient energetic

Becurile economice de la Philips ajută la conservarea energiei și la reducerea facturilor de energie electrică, în timp ce îți permit să contribui la protejarea mediului.

Sursă de lumină LED integrată

Sursă de lumină LED integrată pentru o ambianță luminoasă perfectă, care necesită mai puțină întreținere și înlocuiri mai rare ale lămpii.

Reglare treptată a intensității luminoase pe mai multe niveluri

Setarea de control intuitiv a luminozității pe mai multe niveluri vă oferă un control excelent asupra luminilor, pentru a crea ambianța luminoasă de care aveți nevoie.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: antracit
- Material: materiale sintetice

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Variator și comutator pornit/oprit pe produs: Da
- Comutator pornit/oprit pe articol: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Birou de acasă, Cameră de zi și dormitor
- Tip: Lampă de masă
- EyeComfort: Nu

Consum de energie

- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 38,6 cm
- Lungime: 14 cm
- Greutate netă: 0,441 kg
- Lățime: 32,8 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 390 lm
- Alimentare de la rețea: Interval 100 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- LED: Da
- LED încorporat: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: A
- Instalația de iluminat este compatibilă cu bec(urile) din clasa: A+ până la E
- Număr de becuri: 1
- Puterea becului inclus: 4.5 W
- Cod IP: IP20, protecție împotriva obiectelor mai mari de 12,5 mm, fără protecție împotriva apei
- Clasa de protecție: II – izolație dublă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.621

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com