

# PHILIPS

## 筒射灯

66020 2.5 英寸 27K 白色 3.5 瓦

白色

LED



66020/27/66



## 家庭必备入门级照明灯具

切勿错过飞利浦闪灵 LED 白色筒灯的经典之处。LED 光源经久耐用，优质低眩光柔光器封装于金属灯身之上，可靠舒适的明亮光线，全无烦忧。

### 与您的室内装修风格完美融合

- 多种尺寸可选

### 照明效果

- 光照分布均匀

### 使用寿命长

- 20000 小时超长使用寿命

### 节能

- 内置 LED，系统集成组件

# 产品亮点

## 多种尺寸可选 光照分布均匀



## 超长使用寿命



值得您信赖的光源。飞利浦 LED 灯具有超长使用寿命，至少可提供 20,000 小时的照明时间（即平均每天使用 3 个小时，开关周期至少为 13,000 次的情况下，使用寿命相当于 20 年）。灯光柔和舒适，当您在居室中享受完美灯光氛围时，免除维护和替换的困扰。

## 集成式 LED 光源



值得您信赖的光源。有了集成式 LED 光源，您就可以在家中享受完美的灯光氛围，同时无需再为维护或更换灯泡而烦恼。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 金属

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 漫射光效果: 是
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 光度数据可用: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 否

## 灯光特征

- 光束角度: 110°
- 显色指数 (CRI): 80

## 其他

- 设计用于: 实用
- 风格: 实用
- 类型: 筒灯
- 舒视光: 否

## 产品尺寸和重量

- 开孔长度: 8 cm
- 开孔宽度: 8 cm
- 高度: 6.4 cm
- 长度: 9.2 cm
- 净重: 0.031 kg
- 凹面距离: 1.6 cm
- 宽度: 9.2 cm

## 服务

- 保修: 1 年

#### 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 92 mm
- 光源亮度: 190
- 灯泡技术: LED, 230 伏
- 光色: 2700
- 主电源: 100–240 伏
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 灯泡数量: 10
- 随附灯泡瓦数: 3.5

- 更换灯泡的最大瓦数: 3.5 W
- IP 码: IP20
- 保护级别: I 类

#### 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830427017
- 净重: 0.031 kg
- 毛重: 0.141 kg
- 高度: 9.700 cm
- 长度: 6.900 cm
- 宽度: 9.500 cm
- 材料编号 (12NC): 915005091801



发行日期: 2021-02-15  
版本: 0.420

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)