

PHILIPS

內嵌式聚光燈

66022 3.5" 65K 白色 7W

白色

LED



66022/65/66



明亮住宅的必備照明

Philips Essalu 白色 LED 下照燈，是室內空間不可或缺的基礎燈具。採用持久 LED 光源和高品質抗眩光柔光罩，以金屬外殼包覆作為整體造型，是值得信賴且令人備感舒適的簡約燈具。

搭配您的室內擺設風格

- 多種尺寸可供挑選

光效

- 光線散佈均勻

使用壽命長

- 20,000 小時的超長使用壽命

節能

- 系統內建 LED

產品特點

多種尺寸可供挑選
光線散佈均勻



超長使用壽命



值得您信賴的光源 - 飛利浦 LED 燈，可使用至少 20,000 個小時 (以每日平均使用時間為 3 小時、開關切換次數至少 13,000 次來計算，相當於可使用 20 年之久)，使用壽命超長。為您的居家環境提供完美的燈光氛圍，而且您不必費心維護或更換燈泡，讓您輕鬆又放心。

內建 LED 光源



值得您信賴的光源。產品內建 LED 光源，讓您享受居家完美照明氣氛時，無須煩惱維護或更換燈泡問題。

規格

設計與外型

- 顏色: 白色
- 材質: 金屬

其他功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 漫射光效: 是
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 光度資料可用: 是
- 內附遙控器: 無
- 重點燈具: 無

照明特性

- 光束角度: 110°
- 演色性指數 (CRI): 80

其他

- 特殊設計: 功能性
- 風格: 功能性
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 嵌入長度: 10.5 cm
- 嵌入寬度: 10.5 cm
- 高度: 6.8 cm
- 長度: 12 cm
- 淨重: 0.05 kg
- 內嵌距離: 1.2 cm
- 寬度: 12 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 120 mm
- 總流明輸出: 430
- 燈泡技術: LED, 230 V
- 光色: 6500
- 主電源: 100–240 V
- 亮度調整: 無
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 燈泡數量: 20
- 內附燈泡瓦數: 7
- 替換燈泡最高瓦數: 6.5 W
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.416

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com