

PHILIPS

Lampă de masă

GEOMETRY

alb

LED



66046/31/16



Iluminat fiabil pentru birou

Permite lămpii elegante de birou Geometry cu LED de la Philips să devină partenerul tău preferat de lectură. Cuplează această lampă de birou detașabilă la unitatea de alimentare prin USB și bucură-te de o iluminare amplă cu ajutorul abajurului său rotativ, cu un design flexibil din silicon șic moale.

Soluții de iluminat durabile

- Lumină albă rece

Caracteristici speciale

- Se rotește liber în orice direcție
- Comutator pornit/oprit pe articol

Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Ușor de asamblat


Repere

Lumină albă rece



Lumina poate avea diverse temperaturi de culoare, indicate în unități numite Kelvin (K). Lămpile cu o valoare Kelvin redusă produc o lumină mai caldă și mai intimă, în timp ce celea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină mai rece și mai energizantă. Această lampă Philips oferă o lumină albă, rece, care vă menține energia.

Rotire liberă



Puteți roti capul corpului de iluminat Philips în direcția dorită și puteți să aduceți lumina acolo unde aveți nevoie.

Comutator pornit/oprit pe articol



Cu butonul integrat discret pe lampă, puteți aprinde sau stinge lumina cu ușurință.

Ușor de asamblat

Elementele compacte, modulare creează împreună o fantă în câteva minute și sunt ușor de transportat, de manevrat și de instalat.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: metal

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- FFP - Frustration Free Pack (Pachet fără bățai de cap): Da

Diverse

- Concepută special pentru: Birou de acasă, Cameră de zi și dormitor
- Tip: Lampă de masă
- EyeComfort: Nu

Consum de energie

- Etichetă de eficiență energetică: Built in LED

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 39,6 cm
- Lungime: 25,3 cm
- Greutate netă: 0,293 kg
- Lățime: 37,9 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specifica ii tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 2 W
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 180 lm
- Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte joasă sigură
- Culoare lumină: alb rece
- Alimentare de la rețea: 5 V, 50 – 60 Hz
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: LED încorporat
- Număr de becuri: 1

- Puterea becului inclus: 1.5 W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 2.6 W
- Cod IP: IP20, protecție împotriva obiectelor mai mari de 12,5 mm, fără protecție împotriva apei
- Clasa de protecție: III – tensiune foarte joasă sigură

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696163504
- Greutate netă: 0,293 kg
- Greutate brută: 0,421 kg
- Înălțime: 520,000 mm
- Lungime: 49,000 mm
- Lățime: 49,000 mm
- Număr material (12NC): 915005502501



Data apariției: 2020-08-02
 Versiune: 0.573

© 2020 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com