

# PHILIPS

## Laualamp

GEOMETRY

punane

LED



66046/32/16



## Usaldusväärne laualamp

Laske siledal Philips Geometry LED-laualambil olla oma lemmik lugemiskaaslane. Ühendage see eemaldatav laualamp USB-toiteallikasse ja nautige pehmest šikist silikoonist kaarja varre ja pööratava lambivarjuga valgustist rikkalikku valgustust.

### Säästlikud valgustuslahendused

- Külm valge valgus

### Eriomadused

- Vabalt keeratav ükskõik millises suunas
- Sisse- ja väljalülitamise lüliti tootel

### Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

- Lihtne kokku panna


# Esiletõstetud tooted

## Külm valge valgus



Lampidel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mille mõõtühikuks on kelvin (K). Madala kelvini kraadiga lambid heidavad sooja õdusamat valgust, samal ajal kui kõrgema kelvini kraadiga lambid heidavad külma ja ergutavat valgust. See Philipsi lamp annab külma valget valgust, et tunneksite end energilisena.

## Vabalt keeratav



Philipsi valgustitel saate valgusti pea pöörata soovitud suunas ja valgustada täpselt vajalikku kohta.

## Sisse- ja väljalülitamise lüliti tootel



Lambile paigaldatud silmatorkamatu nupu abil saate valgust hõlpsasti sisse ja välja lülitada.

### Lihntne kokku panna

Kompaktsed moodulelemendid saab kokku panna mõne minutiga, neid on lihtne transportida, kanda ja paigaldada.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: punane
- Materjal: metall

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- FFP – Frustration Free Pack: Jah

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Kodukontor ja kabinet, Elu- ja magamistuba
- Tüüp: Laualamp
- EyeComfort: Ei

## Võimsustarve

- Energiatõhususe märgis (EEL): Built in LED

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 39,6 cm
- Pikkus: 25,3 cm
- Kaal pakendita: 0,293 kg
- Laius: 37,9 cm

## Hooldus

- Garantii: 5 aastat

## Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavapirniga võimsusega: 2 W
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 180 lm
- Pirni tehnoloogia: LED, Ohutu ülimaldpinge
- Valguse värv: külm valge
- Toiteallikas: 5 V, 50–60 Hz
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: Sisseehitatud LED
- Pirnide arv: 1
- Komplekti kuulub pirn: 1.5 W
- Maksimaalse võimsusega asenduspirn: 2.6 W
- IP-kood: IP20, kaitse suuremate kui 12,5 mm osakeste eest, veevastane kaitse puudub
- Kaitseklass: III – turvaline, eriti madal pinge
- Valgusallikas vahetatav: Ei



Väljalaske kuupäev:  
2023-11-08  
Versioon: 0.609

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)