



PHILIPS
Laualamp
GADWALL BASECLAMP
valge
LED



66049/31/P5



Silmi säästev valgus

Nautige Philips Gadwall BaseClamp LED-laualambiga paindlikkust, kasutades seda kas kinnitiga või põhja peal. Kärgetehnoloogiaga läätсед hajutavad valgust, mis kiiskab veelgi vähem, samal ajal saab 4-astmelise hämardusega luua lugemiseks hea õhustiku.

Lihne kogemus

- Kohaldatav valgusnurk

Täiuslik LED-lamp

- Hämarduslüüti abil reguleeritav valgustugevus
- Seadistatav 2700–6500 K

Energiasääst

- 80% energiasäästu võrreldes tavaliste valgusallikatega
- Sisseehitatud LED, süsteemi osa

PHILIPS

Parim kvaliteet

- Valualumiinium parima välimuse ja tunde jaoks

Valgustus tervete silmade heaks

- Teaduslik valguse seadistus optimaalseks silmade eest hoolitsemiseks

Esiletõstetud tooted

Kohaldatav valgusnurk Hämardatav



Reguleerige Philipsi LED-valgustite valguse intensiivsust hämarduslülitil abil (ei kuulu komplekti). See muudab valgusti ideaalseks igas olukorras miljöõ loomisel – olgu see siis ödus õhtusöök kahele või pere ja sõpradega lõõgastumine elutoas. Philips katsetas mitmeid seinahämardeid, mis osutusid sobivaks meie LED-valgustitele. Sobivate hämardite loendi leiате veebisaidil allalaadimiste ja klienditoe osast.

Seadistatav



See lamp on seadistatav. Saate selle seadistada oma eelistatud värvile soojast valgest (2700 K) kuni külma päevavalguseni (6500 K).

80% energiasäästu



Võrreldes tavalise pirniga säästab see pirn kuni 80% energiat. See tasub ennast ära ja säästab teie raha aastate kaupa. Nii et vähendage oma elektriarvet ja alustage säästmist juba täna.

Integreeritud LED-valgusallikas



Valgusallikas, mida saate usaldada. Sisseehitatud LED-valgusallikaga ei pea te muretsema hoolduse või lambipirni vahetamise pärast ja kodus on täiuslik valgus.

Parima kvaliteediga materjalid



Teaduslik valguse seadistus



Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Materjal: alumiinium

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Komplekti kuulub kinnitusklamber: Jah
- Hämaidiga mudel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Sisse- ja väljalülitamise lüliti tootel: Jah
- Komplekti kuulub vooluadapter: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Kodukontor ja kabinet, Elu- ja magamistuba
- Stiliseerige: Funktsionaalne
- Tüüp: Laualamp
- EyeComfort: Ei

Võimsustarve

- Energy Efficiency Label: A

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 41,4 cm
- Pikkus: 30,5 cm
- Kaal pakendita: 2,895 kg
- Laius: 58,4 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 h
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 600 lm
- Toiteallikas: Vahemik 100–240 V, 50–60 Hz
- Hämaidatav valgusti: Jah
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: A
- Valgusti ühildub lambiga (lampidega), mis kuulub (kuuluvad) klassi: A+ kuni E
- Valgusallikate arv: 1
- Komplekti kuulub elektrilamp: 11 W
- IP-kood: IP20, suuremate kui 12,5 mm objektide vastane kaitse, veevastane kaitse puudub
- Kaitseklass: II - topeltisolatsiooniga

Pakendi mõõtmed ja kaal

- SAP EAN/UPC – tükk: 8718696168967
- EAN/UPC – karp: 8718696237014
- Kõrgus: 9,1 cm
- SAP kogukaal EAN (tükk): 3,335 kg
- Kaal: 3,335 kg
- Netomass (tükk): 2,895 kg
- SAP kõrgus (tükk): 91,000 mm
- SAP pikkus (tükk): 203,000 mm
- SAP laius (tükk): 550,000 mm
- Laius: 20,3 cm
- Pikkus: 55 cm



Väljalaske kuupäev:
2019-04-01
Versioon: 0.262

© 2019 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com