

PHILIPS

Lampă de masă

GADWALL BASECLAMP

alb

LED



66049/31/P5



Lumină delicată cu ochii

Bucurați-vă de flexibilitate cu lampa de birou cu LED Gadwall BaseClamp de la Philips, cu dublă utilizare cu clemă sau soclu. Lumina difuză cu lentile în formă de fagure are efect de orbire redus, în timp ce reglarea intensității luminoase pe 4 niveluri permite reglarea pentru o atmosferă bună de lectură.

Ușor de experimentat

- Unghi de lumină reglabil

Lumină cu LED-uri avansate

- Intensitate luminoasă reglabilă cu ajutorul variatorului
- Reglabil 2700-6500 K

Economie de energie

- Reducere a consumului de energie cu 80%, în comparație cu sursele de lumină tradiționale
- LED încorporat, ca parte a sistemului

Calitate premium

- Aluminu turnat sub presiune pentru un aspect premium


Iluminat pentru ochi sănătoși

- Setare științifică a luminii pentru îngrijire optimă a ochilor



Repere

Unghi de lumină reglabil Intensitate luminoasă reglabilă



Reglați intensitatea luminoasă a corpurilor de iluminat Philips LED cu ajutorul unui întrerupător cu variator (nu este inclus). Acesta face lumina ideală pentru crearea unui ambient potrivit pentru orice ocazie, fie că este o cină în doi sau că vă relaxați cu familia și cu prietenii în camera de zi. Philips a testat un număr de variatoare de perete, care s-au dovedit a fi compatibile cu luminile noastre cu LED. În secțiunea de descărcări și asistență, găsiți disponibilă o listă de variatoare compatibile.

Reglabil



Această lampă este reglabilă. O puteți regla la culoarea preferată de lumină; de la alb cald (2700 K), până la lumină naturală rece (6500 K).

Reducere a consumului de energie cu 80%



Economisește până la 80% din energie, comparativ cu un bec standard. Se amortizează de la sine și economisește bani, an după an. Așadar, redu factura la lumină și începe să economisești acum.

Sursă de lumină LED integrată



O sursă de lumină în care puteți avea încredere. Datorită sursei de lumină cu LED integrat, nu va mai trebui să vă faceți griji în legătură cu întreținerea sau înlocuirea lămpii, în timp ce beneficiați de o ambianță luminoasă perfectă în locuința dvs.

Materiale premium



Setare științifică a luminii



Specificații

Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: aluminiu

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Clemă inclusă: Da
- Variator pe produs: Da
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe articol: Da
- Adaptor pentru alimentare inclus: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Birou de acasă, Cameră de zi și dormitor
- Stil: Funcțional
- Tip: Lampă de masă
- EyeComfort: Nu

Consum de energie

- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 41,4 cm
- Lungime: 30,5 cm
- Greutate netă: 2,895 kg
- Lățime: 58,4 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 600 lm
- Alimentare de la rețea: Interval 100 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- LED: Da
- LED încorporat: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: A
- Instalația de iluminat este compatibilă cu bec(urile) din clasa: A+ până la E
- Număr de becuri: 1
- Puterea becului inclus: 11 W
- Cod IP: IP20, protecție împotriva obiectelor mai mari de 12,5 mm, fără protecție împotriva apei
- Clasa de protecție: II – izolație dublă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.897

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com