

PHILIPS

Namizna svetilka

GADWALL BASECLAMP

bela

LED



66049/31/P5



Prijazno do oči

Uživajte v prilagodljivosti z namizno LED-svetilko Philips Gadwall BaseClamp, ki jo lahko uporabljate z objemko ali podstavkom. Sataste leče razpršijo svetlobo z manj bleščanja, 4-stopenjska zatemnitev pa vam omogoča, da ustvarite pravo vzdušje za branje.

Preprosta uporaba

- Nastavljiv kot svetlobe

Napredna LED-osvetlitev

- Nastavljiva intenzivnost svetlobe z zatemnilnim stikalom
- Nastavljivo 2700–6500 K

Varčevanje z energijo

- 80 % manjša poraba energije v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe
- Vgrajena LED-sijalka (kot del sistema)

Vrhunska kakovost

- Tlačno liti aluminij za vrhunski videz in občutek

Osvetlitev za zdrave oči

- Znanstveno raziskana nastavitev svetlobe za optimalno nego oči



Značilnosti

Nastavljiv kot svetlobe Možnost zatemnitve



Intenzivnost svetlobe LED svetilk Philips lahko nastavite z zatemnilnim stikalom (ni priložen). Zaradi te možnosti je svetilka idealna za ustvarjanje popolnega razpoloženja ob vsakršni priložnosti, bodisi za intimno večerjo v dvoje ali za druženje s sorodniki in prijatelji v dnevni sobi. Philips je preizkusil več stenskih zatemnilnih stikal, ki so preverjeno združljivi s Philipsovimi LED-svetilkami. Seznam združljivih zatemnilnih stikal je na voljo v razdelku za prenose in podporo.

Nastavljivo



Ta svetilka je nastavljiva. Lahko jo nastavite na želeno barvo svetlobe; od toplo bele (2700 K) do hladne dnevne svetlobe (6500 K).

80 % manjša poraba energije



Porabite do 80% manj energije in denarja v primerjavi s standardnimi sijalkami. Strošek nakupa se vam kmalu povrne, poleg tega pa vsako leto prihranite kar nekaj denarja. Zmanjšajte račun za elektriko in takoj začnite z varčevanjem.

Vgrajen svetlobni vir LED



Vir svetlobe, ki mu lahko zaupate. Zaradi vgrajenega svetlobnega vira LED vam ni treba skrbeti glede vzdrževanja ali zamenjave sijalk, hkrati pa lahko uživate v popolnem svetlobnem vzdušju svojega doma.

Vrhunski materiali



Znanstveno raziskana nastavitve svetlobe



Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: aluminij

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Objemka je priložena: Da
- Svetilka z zatemnilnim stikalom: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Stikalo za vklop/izklop na izdelku: Da
- Napajalni adapter je priložen: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Domača pisarna in soba za učenje, Dnevna soba in spalnica
- Slog: Funkcionalno
- Tip: Namizna svetilka
- Udobje oči: Ne

Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): A

Dimenzije in teža izdelka

- Višina: 41,4 cm
- Dolžina: 30,5 cm
- Neto teža: 2,895 kg
- Širina: 58,4 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 600 lm
- Omrežno napajanje: Razpon 100–240 V, 50–60 Hz
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Da
- Vgrajen LED: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: A
- Nosilec je združljiv s sijalkami razreda: A+ do E
- Število sijalk: 1
- Moč priložene sijalke: 11 W
- Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti, večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred vodo
- Zaščitni razred: II – dvojno izolirano
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.897

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com