

PHILIPS

Lightstrip Plus

Hue 白色和彩色氛围

2 米

白光和彩光灯



6947830476329



无限可能

将飞利浦 秀 灯带 2 米基础装加入飞利浦 Hue 系统, 既可将它安装在吧台或橱柜下, 也可安装在娱乐系统后, 营造身临其境的体验。飞利浦 Hue 灯带可以灵活地弯曲、裁剪和延伸, 满足各种应用场合需求。

无限可能

- 提供 1600 万种富有创意的颜色
- 自然入眠, 轻柔唤醒
- 将电影、电视节目、音乐和游戏与智能灯具同步
- 提供暖白色到冷白色光, 营造属于您的氛围
- 照亮您的游戏
- 放松休息、静心阅读、全神贯注、活力四射的灯光氛围
- 智能控制, 在家或外出时均可控制
- 设置计时器, 使用更方便
- 免安装调光
- 通过语音进行控制

随意塑造光形

- 需要一个飞利浦 Hue 桥
- 非常灵活: 塑形、弯曲和延伸
- 最多延长 10 米
- 高亮度输出: 1600 流明

产品亮点

富有创意的颜色



控制光线且可从 1600 万种颜色中进行选择，以即时更换您房间的观感和氛围。只需轻触按钮即可设置场景。使用您喜爱的照片并飞溅灯光效果重现特别瞬间。保存您喜爱的灯光设置且可随时用手指轻轻一点，即可让喜爱的色彩一点即出

入眠和唤醒



Philips Hue 将有助于您按照喜爱的方式醒来，从而让您神清气爽地开始新的一天。灯光亮度可慢慢增加，模拟日出效果，有助于您自然地苏醒，而不是被闹钟的声音给吵醒。用适当的方式开启全新的一天。晚上，令人放松的暖白光能帮助您减压，让您获得整晚安眠。

将电影、电视节目、音乐和游戏与智能灯具同步



将屏幕上的内容或音乐节拍与智能灯具同步，打造不同凡响的娱乐氛围。* 选择您希望将灯具与电影、音乐 (包括我们的 Spotify 集成!)、电视节目或游戏进行同步的方式，尽享娱乐区域内彩灯联动的斑斓效果。* 需要 Hue Bridge

营造属于您的氛围



提供暖白色到冷白色光，可营造属于任何时刻的氛围并装饰您的家居环境。全年尽享不同灯光模式，无论是如春风般的通透白光、夏日阳光般的暖白光还是冬季般的冰冷白光。

照亮您的游戏



提升您的游戏体验。下载第三方应用程序并了解您可以使用飞利浦 秀 实现的出色效果。

适合您日常活动的灯




灯光会影响我们的心情和行为。飞利浦 秀 有助于您定制您的日常活动，让您尽享每一瞬间。略过早间咖啡，在明亮的冷白光中开始新的一天，可改善您的身心。精细调谐的明亮白光可让您全神贯注。或者为您提供柔和的白光，让您放松，完美地结束一天的生活。

智能控制，在家或外出时均可控制




无论您身在何处，应用于苹果 iOS 和安卓 (Android) 操作系统的飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 都可以让您远程控制灯。检查一下您是否在离家时忘记关灯，或者如果加班较晚，还可将灯开启。

计时器，使用更方便




通过飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 中的预定功能，您可在外出时模拟在家的照明效果，让灯光在预设时间亮起。您还可以设置不同的时间、不同房间的灯光效果。当然，您也可以让灯光在夜间慢慢关闭，从此再也无需担心忘记关灯。

免安装调光



使用飞利浦 秀 尽享柔和调光体验。选择最合适的亮度。无需电工重新布线安装。

通过语音进行控制



飞利浦 秀 还可与 Amazon Alexa、Apple Homekit 和 Google Home 配合使用，您可以通过语音进行照明开启和调光，营造你喜爱的氛围。打开和关闭您的灯。甚至可以恢复预设场景，更改颜色等等，无需按钮操作即可语音实现多样功能。

需要一个飞利浦 Hue 桥



将您的飞利浦 秀 照明设备与桥接器相连，通过飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 使用智能手机或平板电脑控制照明光线。

规格

设计和外观

- 颜色: 彩色
- 材料: 硅胶

非常灵活




飞利浦 秀 灯带是非常灵活的照明光源。您几乎可以将灯带塑造成任意形状，并使用背面的粘性胶带，将其固定到任何硬质表面。如有必要，您还可以在剪刀标记处将飞利浦 秀 灯带裁剪为相应长度。飞利浦 秀 灯带可运用于家具上、凹槽内或厨柜下，还可以通过间接的柔光勾勒出结构线条。飞利浦 秀 灯带是一款用途广泛、经久耐用的光源，它将为您的房间带来无限生机。

最多延长 10 米



使用长度为 1 米的延长灯带，可将飞利浦 秀 灯带延长至 10 米，增加覆盖面积，扩大应用范围。从明亮的凹槽照明到走廊或楼梯内的引导灯，各种应用，轻松实现。从第一根基础灯带到最后一根延长灯带，飞利浦 秀 灯带始终为您呈现一致色彩。

高亮度输出: 1600 流明



凭借 1600 流明的高亮度输出以及灯光全覆盖，无论是作为装饰照明光源还是功能性照明光源，飞利浦 秀 灯带都能提供充足照明。

环境

- 工作湿度: 5%<H<95% (非冷凝)
- 工作温度: -20°C 至 45°C

随附其他功能/附件

- 色彩变幻 (LED): 是
- 漫射光效果: 否
- 可调光: 是
- 集成 LED: 是

保修

- 2 年: 是

灯带

- 色温: 2000-6500 K
- 裁剪功能: 是
- 可延展性: 是
- 输入电压: 100V-240V
- 最大工作功率: 20.5 W
- 最大待机功率: 0.1 W
- 总输出亮度: 灯具: 1600, 包含延长灯带: 1600
- 瓦数: 20 W

功耗

- 瓦数: 19 W

产品尺寸和重量

- 长度: 200 cm

服务

- 保修: 2 年

技术规格

- 使用寿命长达: 25,000 小时
- 寿命: 25000 h
- IP 码: IP20
- 防护等级: II - 双重绝缘

包装盒内物品:

- 电源适配器: 1
- 电源适配器 Lightstrip: 1

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830430246
- 净重: 0.280 kg
- 毛重: 0.400 kg
- 高度: 21.000 cm
- 长度: 5.000 cm
- 宽度: 21.000 cm
- 材料编号 (12NC): 915005240201



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.617

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com