

PHILIPS

单个灯泡 E27

飞利浦 秀 白色和彩色光氛围灯

1 个 E27 灯泡

白光和彩光



6947939133635



无限可能

在您的飞利浦 Hue 系统中添加飞利浦 Hue 白色和彩色光氛围灯，体验优质白色和彩色灯光带给您的无限可能。

无限可能

- 提供 1600 万种富有创意的颜色
- 自然入眠，轻柔唤醒
- 使灯光与音乐和电影同步
- 提供暖白色到冷白色光，营造属于您的氛围
- 照亮您的游戏
- 放松休息、静心阅读、全神贯注、活力四射的灯光氛围
- 智能控制，在家或外出时均可控制
- 设置计时器，使用更方便
- 免安装调光
- 随意控制
- 仅与飞利浦 Hue 兼容的设备配合使用时可调光
- 可无线控制 LED 灯泡
- 需要一个飞利浦 Hue 桥


产品亮点

富有创意的颜色




控制光线且可从 1600 万种颜色中进行选择，以即时更换您房间的观感和氛围。只需轻触按钮即可设置场景。使用您喜爱的照片并飞溅灯光效果重现特别瞬间。保存您喜爱的灯光设置且可随时用手指轻轻一点，即可让喜爱的色彩一点即出

入眠和唤醒



Philips Hue 将有助于您按照喜爱的方式醒来，从而让您神清气爽地开始新的一天。灯光亮度可慢慢增加，模拟日出效果，有助于您自然地苏醒，而不是被闹钟的声音给吵醒。用适当的方式开启全新的一天。晚上，令人放松的暖白光能帮助您减压，让您获得整晚安眠。

与音乐和电影同步



可让您在整个房间中尽享电视观看体验或使灯光与您喜爱的音乐同步，体验灯光是如何随着节奏变换的。下载第三方应用程序并了解您可以使用飞利浦 秀 实现的出色效果。

营造属于您的氛围



提供暖白色到冷白色光，可营造属于任何时刻的氛围并装饰您的家居环境。全年尽享不同灯光模式，无论是如春风般的通透白光、夏日阳光般的暖白光还是冬季般的冰冷白光。

照亮您的游戏



提升您的游戏体验。下载第三方应用程序并了解您可以使用飞利浦 秀 实现的出色效果。

适合您日常活动的灯




灯光会影响我们的心情和行为。飞利浦 秀 有助于您定制您的日常活动，让您尽享每一瞬间。略过早间咖啡，在明亮的冷白光中开始新的一天，可改善您的身心。精细调谐的明亮白光可让您全神贯注。或者为您提供柔和的白光，让您放松，完美地结束一天的生活。

智能控制，在家或外出时均可控制




无论您身在何处，应用于苹果 iOS 和安卓 (Android) 操作系统的飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 都可以让您远程控制灯。检查一下您是否在离家时忘记关灯，或者如果加班较晚，还可将灯开启。

计时器，使用更方便



通过飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 中的预定功能，您可在外出时模拟在家的照明效果，让灯光在预设时间亮起。您还可以设置不同的时间、不同房间的灯光效果。当然，您也可以让灯光在夜间慢慢关闭，从此再也无需担心忘记关灯。

免安装调光



使用飞利浦 秀 尽享柔和调光体验。选择最合适的亮度。无需电工重新布线安装。

随意控制

将您的飞利浦 秀 灯与桥接器相连，开始发掘无限可能性。通过飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 从智能手机或平板电脑控制灯，或为您的系统添加开关以激活灯。设置提醒功能、通知、闹钟等，尽享飞利浦 秀 体验。飞利浦 秀 还可与 Amazon Alexa、Apple Homekit 和 Google Home 配合使用，以允许您语音控制灯。

所需的兼容设备

这款产品仅在连接至飞利浦 Hue Bridge 或飞利浦 Hue 兼容的设备时可调光。

可无线控制 LED

如果您将这款 LED 灯泡连接至飞利浦 Hue Bridge 进行智能控制或连接至飞利浦 Hue 调光器开关，则它可无线控制。

需要一个飞利浦 Hue 桥

将您的飞利浦 Hue 灯与桥相连，以通过飞利浦 Hue 应用程序从智能手机或平板电脑控制光线。

规格

灯泡尺寸

- 尺寸 (WxHxD): 62x113x62

环境

- 工作湿度: 5% <H<95% (非冷凝)
- 工作温度: -10°C – 45°C

保修

- 2 年: 是

功耗

- 能效标识 (EEL): A+

服务

- 保修: 2 年

技术规格

- 重量: 76
- 光源种类: LED

桥接器

- 电源适配器: 100–240 伏交流/50–60 赫兹

灯泡

- 色温: 2000K-6500K +16 million colors
- 直径: 62 mm
- 能效标识: A+
- 底座: E27
- 形状因数: A60
- 高度: 110 mm
- 输入电压: 220V-240V
- 寿命: 25,000 小时
- 亮度: 1600 万种颜色
- 流明输出: 806 流明 (色温为 4000K 时)
- 最大工作功率: 10 W
- 最大待机功率: 0,2 W
- 开关次数: 50,000
- 功率系数: 0.5
- 使用寿命: 25,000 小时
- 软件可升级: 是
- 启动: 即时 100% 光线输出
- 额定功率: 10 W
- 瓦数相当于白炽灯: 60 W
- 通信协议: Zigbee
- 软件可升级: 是

包装盒内物品:

- hue 灯泡: 1

支持的设备

- 兼容 HomeKit: Yes
- IOS: 7 or later
- Philips Hue 应用程序: Android 7.0 和更高版本
- 语音助手: Amazon Alexa



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.403

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com