

PHILIPS

Hue 移动传感器

Hue

自动控制您的灯

无线安装

电池供电

6947939139057



自动切换光线


为您的飞利浦 Hue 个性化智能照明系统添加人体感应器，自动化控制灯光。由于该感应器采用电池供电和完全无线设计，您可以将其放置在家里的任何地方。只需轻轻走过即可亮灯。

轻松操控

- 需要一个飞利浦 Hue 桥
- 随意放置
- 自动感应
- 白天和夜间设置
- 集成式日光感应器

产品亮点

需要一个飞利浦 Hue 桥




本产品需要一个到飞利浦 Hue 桥的接头

随意放置




飞利浦 秀 人体感应器由电池供电，无线设计，易于安放在家中的任意位置。仅需几分钟即可完成设置。可轻松将其置于书架、茶几上或使用随附的螺钉将其安装到墙壁或天花板上。您还可以使用随附的磁铁将其固定到金属表面上，如冰箱。您可以按照说明书，以正确的方向调整感应器，即可获得您想要的检测角度。

自动感应



飞利浦 秀 人体感应器通过飞利浦 秀 应用程序（Hue App）与飞利浦 秀 桥接器相连接，在感应到人体运动时，自动点亮飞利浦 秀 个性化智能照明产品，让您进入房间的一刹那即被飞利浦 秀 的灯光创造的氛围所包围。同时，您还可以在应用程序中设定亮灯时的灯光模式及场景。当感应器长久感应不到人体运动时，飞利浦 秀 将自动熄灭。特别适用于门厅、浴室、地下室或车库。

白天和夜间设置



飞利浦 秀 人体感应器可针对白天和夜晚设置不同的灯光模式。在白天，感应器可打开通透白光，有助于提供更佳视野。在夜间，它可在您、您的伴侣或孩子起夜时自动打开柔和的夜间灯。光线足以让您在黑暗中行走，而不会唤醒其他家庭成员。

集成式日光感应器



有了集成式日光感应器，灯仅在您需要时才打开。您可以在飞利浦 秀 应用程序（Hue App）中轻松地更改光线敏感度，在您需要额外光线时触发感应器。在未感应到人体动作时，灯会变暗，然后在设定的延迟时间结束后自动关闭。因此，通过在不需要使用的区域自动关灯，我们的人体感应器还可以帮您实现节能。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 塑料

环境

- 工作湿度: 适合室内使用
- 工作温度: 0°C - 40°C

随附其他功能/附件

- 便携式: 是

保修

- 2 年: 是

产品尺寸和重量

- 高度: 5.5 cm
- 长度: 3 cm
- 净重: 0.065 kg
- 宽度: 5.5 cm

服务

- 保修: 2 年

技术规格

- 重量: 65
- 电池类型: AAA – 条形电池, 石墨芯

开关

- 配有电池: 2 x AAA
- IP 等级: IP42
- 最小电池使用寿命: 2 年
- 安装选项: 独立式, 壁式
- 感应器厚度: 20 mm
- 感应器高度: 55 mm
- 感应器宽度: 55 mm
- 软件可升级: 连接至 Hue Bridge 时

支持的设备

- Philips Hue 应用程序: IOS 13 及更高版本, Android 8.0 及更高版本
- 语音助手: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (通过 Hue 桥接器), Microsoft Cortana (通过 Hue 桥接器)

包装尺寸和重量

- EAN/UPC – 产品: 6947939139057
- 净重: 0.100 kg
- 毛重: 0.154 kg
- 高度: 16.500 cm
- 长度: 5.500 cm
- 宽度: 8.800 cm
- 材料编号 (12NC): 929001260764



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.454

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证, 也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约, 也不构成任何报价或合同的一部分, 除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com