



借助现有开关,即可为一盏灯赋予三种灯光模式。

在室内为您的各种活动营造适宜的氛围。使用飞利浦 SceneSwitch LED 灯具,您只需借助现有开关,即可在明亮光线、自然光线和舒适暖光之间进行轻松切换。

营造温馨氛围

·三种灯光模式的色温分别为 2700 K、2500 K 和 2200 K

优质光源

. 专为给你的眼睛带来舒适体验而设计

不仅仅局限于照明的灯具

- 无需安装调光器或其他设备
- .即时开启

产品亮点

三种灯光模式

光源具有不同的色温,以开尔文(K)为单位 表示。开尔文值低的灯泡会发出让人更为 舒适的暖光, 而开尔文值高的灯泡则会发出 让人更有活力的光线。全新 SceneSwitch 灯泡让您可以从功能性照明转换为自然光 照明和舒适的暖色暗光照明。灯光亮度从 100% 降低至 40%, 再降低至 10%。现在, 您可以轻松地根据各种活动或您的心情, 实 现对房间氛围的个性化调节。

柔光 LED: 舒适护眼



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易 见。太亮,容易让人感到眩目。太弱,又容 易让人看到灯光闪烁。现在,这款专为舒适 用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光 为您点亮世界, 为您的家居环境营造理想的 氛围。

即插即用



无需额外装置或调光开关。此灯泡不适合 与调光开关搭配使用。若装于调光灯座上, 调光开关需设置为 100% 亮度。

即时开启

规格

特征

- . 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- · 灯的外形: 非定向灯泡
- ·插座: E27
- •玻璃类型: 磨砂

灯泡尺寸

- · 高度: 11.1 cm
- · 宽度: 6.1 cm

耐用性

- ·平均使用寿命(每天使用 2.7 小时):15 年 其他特征
- · 亮度维持率: 0.7
- · 标称使用寿命: 15,000 小时
- · 开关次数: 100,000

灯光特征

- . 光束角度: 150°
- ·显色指数 (CRI): 80
- . 色温: 6500 K
- . 光色类别: 冷白光
- ·标称光通量: 806-380-140 lm
- ·启动时间: <0.5 s
- ·启动时间(达到60%亮度):即亮

其他

. 舒视光: 是

· 灯具电流: 70 mA

功耗

・功率系数: 0.5 ・电压: 220-240 V ・瓦数: 7, 2.5, 1 W

· 瓦数: 7, 2.5, 1 W

·能效标识 (EEL): 3 Tick

产品尺寸和重量

·长度: 11.1 cm

额定值

· 额定光束角: 150°

・使用寿命: 15,000 小时 ・光通量: 806-380-140 lm ・额定功率: 7-2.5-1 W

技术规格

·频率: 50 Hz

包装尺寸和重量

·EAN/UPC - 产品: 6947939145973

净重: 0.050 kg毛重: 0.075 kg高度: 15.300 cm长度: 6.500 cm

· 宽度: 7.200 cm

·材料编号 (12NC): 929001906729



发行日期: 2023-11-10 版本: 0.434 Signify 控股有限公司。保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证,也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约,也不构成任何报价或合同的一部分,除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。