

PHILIPS

球泡

LED

7-2.5-1 瓦 - 60 瓦

E27 灯头

冷白光

6947939145973



借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种灯光模式。

在室内为您的各种活动营造适宜的氛围。使用飞利浦 SceneSwitch LED 灯具，您只需借助现有开关，即可在明亮光线、自然光线和舒适暖光之间进行轻松切换。

营造温馨氛围

- 三种灯光模式的色温分别为 2700 K、2500 K 和 2200 K

优质光源

- 专为给你的眼睛带来舒适体验而设计

不仅仅局限于照明的灯具

- 无需安装调光器或其他设备
- 即时开启

产品亮点

三种灯光模式

光源具有不同的色温，以开尔文 (K) 为单位表示。开尔文值低的灯泡会发出让人更为舒适的暖光，而开尔文值高的灯泡则会发出让人更有活力的光线。全新 SceneSwitch 灯泡让您可以从功能性照明转换为自然光照明和舒适的暖色暗光照明。灯光亮度从 100% 降低至 40%，再降低至 10%。现在，您可以轻松地根据各种活动或您的心情，实现对房间氛围的个性化调节。

柔光 LED: 舒适护眼



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮，容易让人感到眩目。太弱，又容易让人看到灯光闪烁。现在，这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界，为您的家居环境营造理想的氛围。

即插即用



无需额外装置或调光开关。此灯泡不适合与调光开关搭配使用。若装于调光灯座上，调光开关需设置为 100% 亮度。

即时开启

规格

灯泡特征

- 可调亮度: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 玻璃类型: 磨砂

灯泡尺寸

- 高度: 11.1 cm
- 宽度: 6.1 cm

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 0.7
- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关次数: 100,000

灯光特征

- 光束角度: 150°
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 光色类别: 冷白光
- 标称光通量: 806-380-140 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 启动时间 (达到 60% 亮度): 即亮

其他条款

- EyeComfort: 是

其他特性

- 电流: 70 mA

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220-240 V
- 额定功率: 7, 2.5, 1 W
- 瓦数相当于白炽灯: 60 W
- 能效标识: 3 Tick

产品尺寸和重量

- 长度: 11.1 cm

额定值

- 额定光束角: 150 °
- 使用寿命: 15,000 小时
- 光通量: 806-380-140 lm
- 额定功率: 7-2.5-1 W

技术规格

- 频率: 50

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939145973
- 净重: 0.050 kg
- 毛重: 0.075 kg
- 高度: 15.300 cm
- 长度: 6.500 cm
- 宽度: 7.200 cm
- 材料编号 (12NC): 929001906729



发行日期: 2020-09-17
版本: 0.433

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com