




Complete fixture consists of Reflector Trim & Frame-in Kit. Select each separately.

Reflector Trim	Frame-in Kit	Lamp
2090	2002 2003RS 2002AIC	Frame Non-IC Remodeler Ring Non-IC Frame IC AirSeal® 50W PAR20 50W PAR20 50W PAR20

Features

Housing: Hydroformed aluminum, .040" thick min.
Non-yellowing, gloss white powder coat finish for permanent reflectivity and surface protection.
Flange: Frosted clear polycarbonate flange ring. Pull down and release for toolless relamping.
Glass: Pressed borosilicate glass textured diffuser.
Meets NEC requirements for spas and hot tubs. May be installed less than 7'-6" above max water surface height.

Accessories

1967C 2 in. Thick Ceiling Adaptor.


Markings

cULus listed, suitable for wet locations.

Job Information	Type:
Job Name:	
Cat. No.:	
Lamp(s):	
Notes:	

Lentille décorative pour endroits mouillés

Ouverture du plafond : 3-3/4 po (95mm)



Le luminaire complet comprend la Garniture et le Cadre de montage : Choisir chacun séparément.

Garniture	Cadre de montage	Lampe
2090	2002 2003RS-CDN 2002AIC	Cadre Non-IC Anneau Rénovation Non-IC Cadre IC AirSeal®
		50W PAR20 50W PAR20 50W PAR20

Caractéristiques

Boîtier : hydroformé en aluminium, 0,40 po min. d'épaisseur.

Fini de peinture en poudre blanc lustré non jaunissant pour une réflectivité et une protection de la surface permanentes.

Bordure : anneau de bordure en polycarbonate clair dépoli.

Tirer vers le bas et relâcher pour un relampage sans outil.

Verre : diffuseur en verre borosilicaté texturé. Satisfait aux exigences NEC pour les spas. Peut être installé à moins de 7 pi 6 po au-dessus de la hauteur maximale de la surface de l'eau.

Accessoires

1967C Kit plafond de 2 po. max.

Marquage

Homologué cULus ; convient aux endroits mouillés.

Canlyte

3015 Louis-Amos, Lachine, Québec H8T 1C4 • (514) 636-0670 • (514) 636-0460

www.canlyte.com

Information Projet

Type:

Nom Projet:

No. Cat.:

Lampe(s):

Notes:

PHILIPS
LIGHTOLIER®