

PHILIPS

Luminaire suspendu Beyond

Ambiance blanche et colorée Hue

DEL intégrée

White

Commande intelligente avec pont Hue*

Commande vocale*



71200/31/48



Possibilités illimitées

Trouvez l'éclairage parfait quelle que soit l'activité avec le luminaire suspendu Philips Hue Beyond. Combine la facilité des scènes d'éclairage préréglées avec une conception élégante. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l'éclairage intelligent.

Possibilités illimitées

- Mettez-vous dans l'ambiance grâce à des ampoules intelligentes donnant une lumière chaleureuse ou blanc froid
- Jouez avec les couleurs de l'éclairage intelligent
- Synchronisez vos médias avec les lumières intelligentes
- Des lumières intelligentes pour vous réveiller et vous aider à dormir
- Connectez-vous au pont Hue pour obtenir un plein contrôle de l'éclairage intelligent
- La double source lumineuse offre deux fois plus de lumière
- Commandez vos lumières à la voix

Caractéristiques

Mettez-vous dans l'ambiance



Utilisez plus de 50 000 nuances de lumière blanche chaude ou froide pour vous mettre dans l'ambiance du travail, du jeu ou de la détente, à toute heure de la journée. Commencez la matinée du bon pied avec un éclairage blanc, frais et énergisant, ou préparez la nuit avec des tons dorés.

Jouez avec les couleurs de l'éclairage intelligent



Philips Hue repousse les limites : avec plus de 16 millions de couleurs, vous pouvez transformer votre maison en un lieu de fête parfait, donner vie à vos histoires avant de dormir, et bien plus encore. Utilisez des scènes d'éclairage pré-réglées et colorées pour évoquer la sensation de l'été quand vous le souhaitez, ou utilisez vos photos pour revivre des moments spéciaux.

Synchronisez vos médias avec les lumières



Redécouvrez le divertissement avec l'application Hue Sync et le pont Hue. Entourez-vous de lampes Philips Hue, lancez votre film, votre musique ou votre jeu, puis regardez vos lumières en refléter les couleurs et le rythme.

Pour vous réveiller et vous endormir



Réglez vos lumières à une heure préétablie du matin de sorte qu'elles vous éclairent en douceur en imitant le lever du soleil. Vous pourrez ainsi démarrer votre journée frais et dispos. Le soir, les lumières blanches chaudes et relaxantes vous aideront à vous détendre et à préparer votre corps en vue d'une bonne nuit de sommeil.

Connectez-vous au pont Hue




Une connexion au pont Hue est nécessaire pour profiter pleinement des commandes et des caractéristiques intelligentes de ce produit. Commandez vos lumières à l'aide de l'application Philips Hue app, réglez les minuteries, créez des routines, ajoutez ou supprimez des lumières, etc. *Pont Hue vendu séparément

Double source lumineuse



La série Beyond de Philips Hue propose LightDuo, une source lumineuse double innovante avec un éclairage vers le haut et un éclairage vers le bas afin d'offrir à la fois un éclairage fonctionnel et d'ambiance ainsi que la possibilité de jouer avec les couleurs grâce à une seule lampe.

Commande vocale



Une fois connecté au pont Hue, vous pouvez jumeler vos lumières avec Alexa, Apple HomeKit et l'assistant Google pour commander vos lumières uniquement à la voix. De simples commandes vocales vous permettent de les allumer et de les éteindre, de les atténuer ou de les intensifier, et même de créer une scène lumineuse.

Spécifications

Conception et finition

- Couleur: Blanc
- Matériau: verre

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Variation des couleurs (PowerLED): Oui
- Effet d'éclairage diffusé: Oui
- Intensité variable: Oui
- Convient parfaitement à la création d'ambiances: Oui
- ZigBee Light Link: Oui

Divers

- Conçu spécialement pour: salon et chambre à coucher, bureau à domicile
- Style: Moderne
- Type: Luminaire suspendu
- EyeComfort: Non

Consommation

- Étiquette d'efficacité énergétique: Built in LED

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 86,6 in
- Poids net: 9,921 lb
- Largeur: 17,7 in

Service

- Garantie: 2 ans

Fiche technique

- Durée de vie pouvant atteindre: 15 000 h
- Flux lumineux total du luminaire: 1200 lm
- Alimentation principale: 50 Hz à 60 Hz
- Lampe à intensité variable: Oui
- DEL: Oui
- DEL intégrée: Oui
- Classe énergétique de la source lumineuse intégrée: DEL intégrée
- Code IP: IP20
- Catégorie de protection: I - mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Non

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677798093
- Poids net: 4,500 kg
- Poids brut: 7,600 kg
- Longueur: 0,000 mm
- Largeur: 0,000 mm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 915004505701



Date de publication :
2023-11-08
Version: 0.450

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com