



PHILIPS
Laualamp
Crane
must
LED



71665/30/16

Täiustatud laualamp, sest mugavus loeb

Philips LED-laualambil Crane on kargstruktuuriga optiline lääts, mis lisab eredust ning vähendab pimestamist. Selle intuitiivne libistatav hämardi ja USB-laadija toovad mugavuse teile käeulatusse.

Lihthe kogemus

- Paindlik suunatud valgus
- Sisseehitatud USB-port
- Kargstruktuuriga objektiivi tehnoloogia

Täiuslik LED-lamp

- Energiatõhus ja kestlikum
- LED-tehnoloogia


PHILIPS

Juhtseadis

- Viietasandiline liuglev hämardamine
- Alusel olev lüliti


Esiletõstetud tooted

Paindlik suunatud valgus



Valgusti abil saate muuta valguse suunda vajaduse järgi.

Sisseehitatud USB-port



Multifunktsionaalsel Philipsi laualambil on sisseehitatud USB-pesad, mille abil saate nutitelefone ja teisi seadmeid veelgi mugavamalt laadida.

Kärgstruktuuriga objektiivitehnoloogia

Valgus hajutatakse läbi mitme mikroskoopilise kärgstruktuuriga läätse, et luua ühtlase valgusvoo, mis vähendab kaudset pimestamist ja annab mugava valguse.

Energiatõhus

Philipsi energiasäästlikud lambid aitavad säästa energiat ja vähendada elektriarveid, andes samal ajal oma panuse keskkonda.


LED-tehnoloogia

LED-toode tagab minimaalse soojustootmise, nii et lampi on turvaline käsitleda ja puudutamisel on see jahe.

Viietasandiline liuglev hämardamine

Intuiitiivse viietasandilise liugleva ereduse reguleerimisega saate paremini valgust juhtida ja luua meeleolu, mida vajate.

Alusel olev lüliti



Selle valgusti lüliti asub alusel, mugavalt käeulatuses.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: must
- Materjal: sünteetiline

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Kodukontor ja kabinet, Elu- ja magamistuba
- Tüüp: Laualamp
- EyeComfort: Ei

Võimsustarve

- Energy Efficiency Label: A+

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 40,2 cm
- Pikkus: 12,9 cm
- Kaal pakendita: 1,073 kg
- Laius: 40,2 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 h
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 4 W
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 250 lm
- Valgusallika tehnoloogia: LED, Ohutu ülimaldalpinge
- Valguse värv: külm valge
- Toiteallikas: Vahemik 100–240 V, 50–60 Hz
- Hämardatav valgusti: Jah
- LED: Jah
- Valgusallikate arv: 1
- Komplekti kuulub elektrilamp: 4 W
- IP-kood: IP20, suuremate kui 12,5 mm objektide vastane kaitse, veevastane kaitse puudub

- Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga

Pakendi mõõtmed ja kaal

- SAP EAN/UPC – tükk: 8718696163542
- EAN/UPC – karp: 8718696232705
- Kõrgus: 45,6 cm
- SAP kogukaal EAN (tükk): 1,614 kg
- Kaal: 1,614 kg
- Netomass (tükk): 1,073 kg
- SAP kõrgus (tükk): 456,000 mm
- SAP pikkus (tükk): 166,000 mm
- SAP laius (tükk): 196,000 mm
- Laius: 16,6 cm
- Pikkus: 19,6 cm



Väljalaske kuupäev:
2019-04-01
Versioon: 0.246

© 2019 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com