

PHILIPS

Laua lamp

Crane

valge

LED



71665/31/16



Täiustatud laualamp, sest mugavus loeb

Philips LED-laualambil Crane on kargstruktuuriga optiline lääts, mis lisab eredust ning vähendab pimestamist. Selle intuitiivne libistatav hämardi ja USB-laadija toovad mugavuse teile käeulatusse.

Lihtne kogemus

- Paindlik suunatud valgus
- Sisseehitatud USB-port
- Kargstruktuuriga objektiiv tehnoloogia

Täiuslik LED-lamp


- Energiatõhus ja kestlikum
- LED-tehnoloogia

Juhtseadis

- Viietasandiline liuglev hämardamine
- Alusel olev lüliti

Esiletõstetud tooted

Paindlik suunatud valgus



Valgusti abil saate muuta valguse suunda vajaduse järgi.


Kärgstruktuuriga objektiivi tehnoloogia

Valgus hajutatakse läbi mitme mikroskoopilise kärgstruktuuriga läätse, et luua ühtlase valgusvoo, mis vähendab kaudset pimestamist ja annab mugava valguse.

Energiaühendus


Philipsi energiasäästlikud lambid aitavad säästa energiat ja vähendada elektriarveid, andes samal ajal oma panuse keskkonda.

Alusel olev lüliti



Selle valgusti lüliti asub alusel, mugavalt käeulatuses.

Sisseehitatud USB-port



Multifunktsionaalsel Philipsi laualambil on sisseehitatud USB-pesad, mille abil saate nutitelefone ja teisi seadmeid veelgi mugavamalt laadida.

LED-tehnoloogia

LED-toode tagab minimaalse soojustootmise, nii et lampi on turvaline käsitleda ja puudutamisel on see jahe.

Viietasandiline liuglev hämardamine

Intuiitiivse viietasandilise liugleva ereduse reguleerimisega saate paremini valgust juhtida ja luua meeleolu, mida vajate.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Materjal: sünteetiline

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Kodukontor ja kabinet, Elu- ja magamistuba
- Tüüp: Laualamp
- EyeComfort: Ei

Võimsustarve

- Energiaühenduse märgis (EEL): Built in LED

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 40,2 cm
- Pikkus: 12,9 cm
- Kaal pakendita: 1,073 kg
- Laius: 40,2 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavapirniga võimsusega: 4 W
- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: 250 lm
- Pirni tehnoloogia: LED, Ohutu ülimadalpinge
- Valguse värv: külm valge
- Toiteallikas: Vahemik 100–240 V, 50–60 Hz
- Hämardatav valgusti: Jah
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: Sisseehitatud LED
- Pirnide arv: 1
- Komplekti kuulub pirn: 4 W
- IP-kood: IP20, kaitse suuremate kui 12,5 mm osakeste eest, veevastane kaitse puudub
- Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga
- Valgusallikas vahetatav: Ei



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Version: 0.624

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com