



Iluminação de secretária melhorada porque o conforto é importante

O candeeiro de secretária Philips LED Crane vem equipado com uma lente ótica alveolar que fornece claridade e foi concebido para ajudar a reduzir o brilho ofuscante. O regulador deslizante intuitivo e o carregador USB proporcionam conforto e comodidade ao seu alcance.

Fácil de experimentar

- · Luz direcional flexível
- · Porta USB integrada
- · tecnologia de lente Honeycomb

Luz LED avançada

- · Energia eficiente e mais duradoura
- · tecnologia LED

controlo

- · Regulador deslizante com 5 níveis
- · Interruptor na base

Destaques

Luz direcional flexível



A luminária permite-lhe mudar a direção da luz para satisfazer as suas necessidades.

Porta USB integrada



Este candeeiro de secretária da Philips multifuncional com portas USB incorporadas permite-lhe carregar os smartphones ou outros dispositivos para maior comodidade.

tecnologia de lente Honeycomb

A luz é difundida através de uma matriz de múltiplas microlentes Honeycomb, para criar um fluxo luminoso uniforme que reduz o ofuscamento indireto e proporciona uma iluminação confortável.

Energeticamente eficiente

As lâmpadas economizadoras de energia da Philips ajudam a conservar energia e a poupar nas contas de eletricidade, enquanto dá o seu contributo pelo ambiente.

tecnologia LED

O produto LED garante uma emissão mínima de calor, de modo a ser seguro de manusear e frio ao toque.

Regulador deslizante com 5 níveis

Intensidade deslizante intuitiva com 5 níveis, que lhe proporciona maior controlo de iluminação para criar a luz ambiente de que precisa.

Interruptor na base



O interruptor desta luminária situa-se na base, convenientemente ao seu alcance.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: sintético

Diversos

- Concebida especialmente para:
 Escritório, Sala de estar e quarto
- · Tipo: Candeeiro de mesa
- · EyeComfort: Não

Consumo de energia

 Etiqueta de eficiência energética (EEL): Built in LED

Dimensões e peso do produto

• Altura: 40,2 cm

Comprimento: 12,9 cmPeso líquido: 1,073 kg

· Largura: 40,2 cm

Assistência

· Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- · Vida útil até: 15.000 h
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 4 W
- Fluxo luminoso total do candeeiro:
 250 lm
- Tecnologia da lâmpada: LED,
 Voltagem ultra baixa de segurança
- · Cor da luz: branca fria
- Alimentação elétrica: Entre 100 V e 240 V, 50-60 Hz
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim

- · LED: Sim
- · LED incorporado: Sim
- Classe energética da fonte de luz incluída: LED incorporado
- · Número de lâmpadas: 1
- · Potência da lâmpada incluída: 4 W
- Código IP: IP20, proteção contra objetos com mais de 12,5 mm, sem proteção contra água
- Classe de proteção: II isolamento duplo
- · Fonte de luz substituível: Não



Data de publicação: 2023-11-10 Versão: 0.621 © 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.