

PHILIPS

Laualamp

CALIPER

must

LED

71666/30/16



Täiustatud laualamp, sest mugavus loeb

Lisage oma kabinetile modernsust Philips Caliperi antratsiithalli LED-laualambiga. See on valmistatud alumiiniumist ja sünteetilisest materjalidest ning sellel on 3D alumiiniumist pööratav jalg ja liuglev hämardamine, et saaksite eelistatud eredust reguleerida.

Lihne kogemus

- Paindlik suunatud valgus
- Sisseehitatud USB-port
- Kärgstruktuuriga objektiiv tehnoloogia

Täiuslik LED-lamp


- Energiatõhus ja kestlikum
- LED-tehnoloogia

Juhtseadis

- Viietasandiline liuglev hämardamine


Esiletõstetud tooted

Paindlik suunatud valgus



Valgusti abil saate muuta valguse suunda vajaduse järgi.

Sisseehitatud USB-port



Multifunktsionaalsel Philipsi laualambil on sisseehitatud USB-pesad, mille abil saate nutitelefone ja teisi seadmeid veelgi mugavamalt laadida.

Kärgstruktuuriga objektiivitehnoloogia

Valgus hajutatakse läbi mitme mikroskoopilise kärgstruktuuriga läätse, et luua ühtlase valgusvoo, mis vähendab kaudset pimestamist ja annab mugava valguse.

Energiatõhus

Philipsi energiasäästlikud lambid aitavad säästa energiat ja vähendada elektriarveid, andes samal ajal oma panuse keskkonda.

LED-tehnoloogia

LED-toode tagab minimaalse soojustootmise, nii et lampi on turvaline käsitleda ja puudutamisel on see jahe.

Viietasandiline liuglev hämardamine

Intuiitiivse viietasandilise liugleva ereduse reguleerimisega saate paremini valgust juhtida ja luua meeleolu, mida vajate.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: must
- Materjal: alumiinium

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- USB-pesa kaudu laadimine: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Kodukontor ja kabinet, Elu- ja magamistuba
- Tüüp: Laualamp
- EyeComfort: Ei

Võimsustarve

- Energiatõhususe märgis (EEL): Built in LED

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 41,7 cm
- Pikkus: 15 cm
- Kaal pakendita: 1,570 kg
- Laius: 40,7 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavapirniga võimsusega: 6 W
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 600 lm
- Pirni tehnoloogia: LED, Ohutu ülimaldapinge
- Valguse värv: külm valge
- Toiteallikas: Vahemik 110–240 V, 50–60 Hz
- Hämardatav valgusti: Jah
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: Sisseehitatud LED
- Pirnide arv: 1
- Komplekti kuulub pirn: 6 W
- IP-kood: IP20, kaitse suuremate kui 12,5 mm osakeste eest, veevastane kaitse puudub
- Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga
- Valgusallikas vahetata: Ei



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Versioon: 0.456

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com