



PHILIPS
Stolna svjetiljka
CALIPER
crno
LED

71666/30/16

Poboljšana stolna rasvjeta, jer udobnost je važna

Tamnosivom LED stolnom svjetiljkom Caliper tvrtke Philips učenju dodajte modernu notu. Izrađena je od aluminija i sintetičkih materijala te ima 3D aluminijski zakretni krak i klizni regulator prigušivanja za podešavanje na željenu svjetlinu.

Jednostavnost doživljaja

- Fleksibilno višesmjerno svjetlo
- Ugrađen USB priključak
- Tehnologija leće sačaste strukture

Napredno LED svjetlo

- Ušteda energije i dugotrajnost
- LED tehnologija


PHILIPS

Upravljanje

- Prigušivanje pomoću prekidača s 5 razina


Istaknute znač.

Fleksibilno višesmjerno svjetlo



Svjetiljka vam omogućuje promjenu smjera svjetla u skladu s vašim potrebama.

Ugrađen USB priključak



Radi veće praktičnosti višenamjenska Philips stolna svjetiljka ima ugrađene USB priključke za punjenje pametnih telefona i drugih uređaja.

Tehnologija leće sačaste strukture

Svjetlo se raspršuje kroz više mikroleća sačaste strukture kako bi se dobio jednoliki snop svjetla koji smanjuje neizravni odsjaj i pruža ugodno svjetlo.

Energetska učinkovitost

Štedljive Philips žarulje omogućuju uštedu energije i smanjenje računa za struju te istodobno pridonose zaštiti okoliša.

LED tehnologija

LED proizvod omogućuje minimalnu toplinsku emisiju, što ga čini sigurnim za rukovanje i hladnim na dodir.

Prigušivanje pomoću prekidača s 5 razina

Intuitivni prekidač s 5 razina svjetline omogućuje vam bolje upravljanje osvjetljenjem radi stvaranja potrebnog svjetlosnog ugođaja.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: crno
- Materijal: aluminij

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Punjenje putem USB veze: Da

Razno

- Posebno dizajnirana za: Kućni ured i radna soba, dnevnu i spavaću sobu
- Vrsta: Stolna svjetiljka
- Ugodno za oči: Ne

Potrošnja energije

- Oznaka energetske učinkovitosti: A+

Dimenzije i masa proizvoda

- Visina: 41,7 cm
- Dužina: 15 cm
- Neto težina: 1,570 kg
- Širina: 40,7 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
- Svjetlosni izvor ekvivalentan tradicionalnoj žarulji od: 6 W
- Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela: 600 lm
- Tehnologija žarulje: LED, Izuzetno nizak napon
- Boja svjetla: hladna bijela
- Mrežno napajanje: Raspon: 110 V – 240 V, 50 - 60 Hz
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Da
- LED: Da
- Broj žarulja: 1
- Snaga žarulje u kompletu: 6 W
- IP šifra: IP20, zaštita od predmeta većih od 12,5 mm, nema zaštite od vode

- Klasa zaštite: II – dvostruka izolacija

Dimenzije i masa pakiranja

- SAP EAN/UPC – komad: 8718696163528
- EAN/UPC – kućište: 8718696232682
- Visina: 45,6 cm
- Bruto težina SAP EAN (komad): 2,150 kg
- Masa: 2,150 kg
- Neto težina (komad): 1,570 kg
- Visina SAP (komad): 456,000 mm
- Dužina SAP (komad): 166,000 mm
- Širina SAP (komad): 196,000 mm
- Širina: 16,6 cm
- Dužina: 19,6 cm



Datum izdavanja:
2019-08-02
Verzija: 0.263

© 2019 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com