



PHILIPS
Tafellamp
CALIPER
zwart
LED

71666/30/16

Extra bureauverlichting omdat comfort belangrijk is

Geef uw thuishkantoor een moderne twist met de antraciete Philips Caliper LED bureaulamp. De lamp is gemaakt van aluminium en synthetische materialen. Bovendien is de bureaulamp voorzien van een 3D draaibare aluminium arm zodat het licht schijnt waar je het nodig hebt. Met de schuifdimmer past u de gewenste lichthelderheid aan.

Eenvoudig in gebruik

- Flexibele, gerichte lichtstraal
- Ingebouwde USB-poort
- Honeycomb-lenstechnologie

PHILIPS

Geavanceerde LED-lamp


- Energiezuinig en gaat langer mee
- LED-technologie

Bediening

- Schuifdimmer met 5 standen


Kenmerken

Flexibele, gerichte lichtstraal



Pas dankzij de flexibele arm de richting van het licht aan volgens uw behoeften.

Ingebouwde USB-poort



Multifunctionele Philips bureaulamp met handige, geïntegreerde USB-poorten voor het opladen van smartphones en andere apparaten.

Honeycomb-lenstechnologie

Het licht wordt verstrooid door een reeks lenzen met micro-honingraatstructuur, voor aangename, uniforme lichtopbrengst met minder indirecte verblinding.

Energiezuinig

De energiezuinige lampen van Philips verbruiken minder stroom, zorgen voor een lagere energierekening en zijn bovendien goed voor het milieu.

LED-technologie

LED-product met minimale warmteontwikkeling – veilig te gebruiken en koel bij aanraking.

Schuifdimmer met 5 standen

Intuïtieve schuifdimmer met 5 helderheidsstanden waarmee u de verlichting nauwkeuriger kunt regelen, voor de perfecte sfeerverlichting.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: zwart
- Materiaal: aluminium

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Opladen via USB: Ja

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Studeerkamer/thuiskantoor, Woonkamer/slaapkamer
- Type: Tafellamp
- EyeComfort: Nee

Opgenomen vermogen

- Energie-efficiëntielabel: A+

Afmetingen en gewicht van product

- Hoogte: 41,7 cm
- Lengte: 15 cm
- Nettogewicht: 1,570 kg
- Breedte: 40,7 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 6 W
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 600 lm
- Lamptechnologie: LED, Extra lage veiligheidsspanning
- Lichtkleur: koelwit
- Netspanning: Bereik 110–240 V, 50–60 Hz
- Dimbare lamp: Ja
- LED: Ja
- Aantal lampen: 1
- Wattage meegeleverde lamp: 6 W
- IP-classificatie: IP20, beschermd tegen voorwerpen groter dan 12,5 mm, niet beschermd tegen water

- Beschermingsklasse: II – dubbel geïsoleerd

Afmetingen en gewicht inclusief verpakking

- SAP EAN/UPC – Stuk: 8718696163528
- EAN/UPC – Case: 8718696232682
- Hoogte: 45,6 cm
- SAP brutogewicht EAN (per stuk): 2,150 kg
- Gewicht: 2,150 kg
- Nettogewicht (per stuk): 1,570 kg
- SAP hoogte (per stuk): 456,000 mm
- SAP lengte (per stuk): 166,000 mm
- SAP breedte (per stuk): 196,000 mm
- Breedte: 16,6 cm
- Lengte: 19,6 cm



Publicatiedatum:
2019-07-31
Versie: 0.263

© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.