



PHILIPS
Laualamp
CALIPER
valge
LED



71666/31/16

Täiustatud laualamp, sest mugavus loeb

Lisage oma kabinetile modernsust Philips Caliperi valge LED-laualambiga. See on valmistatud alumiiniumist ja sünteetilisest materjalidest ning sellel on 3D alumiiniumist, pööratav jalg ja liuglev hämardamine, et saaksite eelistatud eredust reguleerida.

Lihthe kogemus

- Paindlik suunatud valgus
- Sisseehitatud USB-port
- Kärghstruktuuriga objektiiv tehnoloogia

Täiuslik LED-lamp

- Energiatõhus ja kestlikum
- LED-tehnoloogia


PHILIPS

Juhtseadis

- Viietasandiline liuglev h amardamine


Esiletõstetud tooted

Paindlik suunatud valgus



Valgusti abil saate muuta valguse suunda vajaduse järgi.

Sisseehitatud USB-port



Multifunktsionaalsel Philipsi laualambil on sisseehitatud USB-pesad, mille abil saate nutitelefone ja teisi seadmeid veelgi mugavamalt laadida.

Kärgstruktuuriga objektiiv tehnoloogia

Valgus hajutatakse läbi mitme mikroskoopilise kärgstruktuuriga läätse, et luua ühtlase valgusvoo, mis vähendab kaudset pimestamist ja annab mugava valguse.

Energiatõhus

Philipsi energiasäästlikud lambid aitavad säästa energiat ja vähendada elektriarveid, andes samal ajal oma panuse keskkonda.

LED-tehnoloogia

LED-toode tagab minimaalse soojustootmise, nii et lampi on turvaline käsitleda ja puudutamisel on see jahe.

Viietasandiline liuglev hämardamine

Intuiitiivse viietasandilise liugleva ereduse reguleerimisega saate paremini valgust juhtida ja luua meeleolu, mida vajate.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Materjal: alumiinium

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- USB-pesa kaudu laadimine: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Kodukontor ja kabinet, Elu- ja magamistuba
- Tüüp: Laualamp
- EyeComfort: Ei

Võimsustarve

- Energy Efficiency Label: A+

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 41,7 cm
- Pikkus: 15 cm
- Kaal pakendita: 1,570 kg
- Laius: 40,7 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 h
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 6 W
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 600 lm
- Valgusallika tehnoloogia: LED, Ohutu ülimaldapinge
- Valguse värv: külm valge
- Toiteallikas: Vahemik 110–240 V, 50–60 Hz
- Hämardatav valgusti: Jah
- LED: Jah
- Valgusallikate arv: 1
- Komplekti kuulub elektrilamp: 6 W
- IP-kood: IP20, suuremate kui 12,5 mm objektide vastane kaitse, veevastane kaitse puudub

- Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga

Pakendi mõõtmed ja kaal

- SAP EAN/UPC – tükk: 8718696163535
- EAN/UPC – karp: 8718696232699
- Kõrgus: 45,6 cm
- SAP kogukaal EAN (tükk): 2,150 kg
- Kaal: 2,150 kg
- Netomass (tükk): 1,570 kg
- SAP kõrgus (tükk): 456,000 mm
- SAP pikkus (tükk): 166,000 mm
- SAP laius (tükk): 196,000 mm
- Laius: 16,6 cm
- Pikkus: 19,6 cm



Väljalaske kuupäev:
2019-04-01
Versioon: 0.246

© 2019 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com